


# Beistell- und Kom

Alle Wagen fest verschweißt! Nichts wackelt - stattdessen



Einhängedeichsel  
Art.-Nr.: 16-4100  
□

- 1 Rahmen aus Winkelstahl 40/40/4 mm
- 2 4 x Lenkrollen haben im Gabelkopf eine zweifache Kugellagerung, 2 x Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- 3 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

#### Fahrrahmen für Euro-Kästen:

- Fahrgestelle zum Transport von Kästen, Körben und Behältern
- Winkeleisenrahmen
- Räder-Standardausführung: 4 Lenkrollen mit Rillenkugellager, 2 Stück mit Feststeller
- Sondergrößen auf Anfrage lieferbar

	Fahrrahmen							
Artikel-Nr.	16-4071	16-4073	16-4082	16-4084	16-4092	16-4094	16-4086	16-4088
Ladefläche [mm] LxB	610x410	610x410	620x460	620x460	810x610	810x610	1210x810	1210x810
Außenmaß [mm] LxB	620x420	620x420	630x470	630x470	820x620	820x620	1220x820	1220x820
Etagenhöhe [mm]	170	170	170	170	170	170	170	170
Abrutschkantenhöhe [mm]	35	35	35	35	35	35	35	35
Tragkraft [kg]	250	250	250	250	250	250	250	250
Rad Ø [mm]	125	125	125	125	125	125	125	125
Radmaterial	TPE	Polyamid	TPE	Polyamid	TPE	Polyamid	TPE	Polyamid
Eigengewicht [kg]	13	13	13	13	17	17	25	25

Verwendbare Behälter	Für Eurokästen auf Seite 85	Für Eurokästen auf Seite 85	Für Stapel-Drahtkörbe auf Seite 85	Für Stapel-Drahtkörbe auf Seite 85	Für Eurokästen auf Seite 85	Für Eurokästen auf Seite 85	Für Europaletten und Gitterboxen	Für Europaletten und Gitterboxen
----------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------



Deichsel + Kupplung, Zugdeichsel aus Flachstahl t=5 mm, federgestützt, Länge 280 mm, Kupplung unter Rahmen geschweißt, Bolzen Ø 15 mm  
Art.-Nr.: 01-ZD/583  
Preis [€]: 114,-



INNOVATION



#### Achtung:

Bei Lieferung mit Deichsel + Kupplung unter Fahrrahmen jeweils 2 Stück Lenkrollen mit Feststeller (Kupplungsseite) und 2 Stück Bockrollen (Deichselseite), da die Fahrbarkeit im Verbund sonst nicht gegeben ist.