

# Roll- & Schnitt-Schneidemaschine 440



- Komfortable Roll- & Schnitt-Schneidemaschine für den professionellen Einsatz
- Stabiler Metalltisch mit rutschfesten Gummifüßen
- Nützliche Formatlinien auf dem Tisch
- Geschliffenes Rundmesser
- Geschliffenes Untermesser
- Hochwertige Messer aus gehärtetem Stahl
- Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf
- Automatische Pressung an der Schnittstelle
- Zwei Winkelanlagen mit mm-Skala
- Verstellbarer Rückanschlag

Artikelnummer: 00440-21310  
EAN: 4007885004402


Produktname	Schnittlänge mm	DIN	Schnitthöhe mm	Schnittleistung A4 70 g/qm Blatt	Tischgröße Außenmaße mm	Gewicht netto kg
440	360	A4	3,5	35	560 x 384	3,9



Professioneller Einsatz:  
Rationelles Arbeiten mit exaktem Schnitt



Schnittlänge 360 mm



Schnitthöhe 3,5 mm



Schnitthöhe 35 Blatt



Tischgröße Außenmaß 560 x 384 mm



GS DGUV geprüft



Erweiterte Garantie von 5 Jahren (ausgenommen Verschleißteile)



German Engineering by Dahle


# Roll- & Schnitt-Schneidemaschine 440



Einfacher Messerkopfwechsel sorgt für reibungslose Arbeitsabläufe



Verstellbarer Rückanschlag zur schnellen Formatfindung - auf beiden Winkelanlagen einsetzbar



Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf gewährleistet ein Höchstmaß an Sicherheit



Ergonomischer Schneidekopf für eine komfortable Bedienung der Schneidemaschine