

TOP-SORTIMENT: KÜHLTECHNIK GLASKÜHLSCHRANK



DER GLASKÜHLSCHRANK FÜR DEN KOMMERZIELLEN EINSATZ:

- FÜR DEN GEWERBLICHEN EINSATZ ZERTIFIZIERT
- MAXIMALES STAUVOLUMEN AUF KLEINSTEM RAUM
- VERSCHLISSBARE GLASTÜR
- ENTNEHMBARE ABLAGEGITTER
- ROBUSTE ABLAGEFLÄCHE BIS 50 KG PRO ABLAGE

TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG

ADN 202/2 WP INKL. MECHANISCHEM THERMOMETER

EAN: 80 03437 96160 1

AUSSTATTUNG:

- Farbe weiß
- FCKW- und FKW-frei
- Kältemittel R600a
- Mechanische Steuerung
- Automatische Abtauung
- Umluftventilator
- Automatisches Wasserverdunstungssystem
- Robuster Griff
- Innenbeleuchtung
- Türanschlag nicht wechselbar
- Höhenverstellbare Füße, vorne

MERKMALE

Bruttoinhalt	290 Liter
Nutzzinhalt	275 Liter
Einlegegitter	5
Gittermaße (B x T)	52,5 x 36 cm
Lagertemperatur	0°C bis +10°C
Fassungsvermögen Stück	281 (0,33 l/Dose)
Energieverbrauch	2,05 kWh
Geräusch/Schallleistung	43 dB(A)

ELEKTRISCHE DATEN

Spannung	230 Volt/50 Hz
Absicherung	10 Ampere
Leistungsaufnahme	200 Watt
Stromkabellänge	1,8 Meter
Steckertyp	Schuko

MASSE (H X B X T)

145 x 60 x 60 cm	
151 x 63 x 62 cm (verpackt)	
Gewicht/brutto	72 kg
Gewicht/netto	67 kg