

ZARGES

Alu-Rollbox

K 424 XC

Höhe x Länge x Breite 385 x 600 x 400 mm, Inhalt 60 l, Wände mit umlaufenden Sicken, Unterbau 2 Rollen



Artikelnummer: 146448



ZARGES Alu-Transportkiste K 424 XC

Komplettangebot



Alu-Rollbox

- Höhe x Länge x Breite 385 x 600 x 400 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 310 x 550 x 350 mm
- Inhalt 60 l
- Im Euromaß
- Wände mit umlaufenden Sicken
- Scharnierdeckel mit Gurtbändern
- verschließbar mit Steckschloss
- Stapelecken
- Unterbau 2 Rollen
- Ausziehgriff, Federfallgriffe
- Behälter mit Deckel- und Innentasche und zusätzlichen Rollen
- Lieferung inklusive Einlage aus Polyethylen-Schaum




Technische Details

Behältertyp	Transportbehälter	stapelbar	ja
Euronorm	ja	stapelbar durch	Stapelecken
Inhalt	60 l	Wand Ausstattung	umlaufende Sicken
Material	Aluminium	Behälter Ausstattung	Deckel-/Innentasche, zusätzliche Rollen
Höhe	385 mm	Tragevorrichtung	Ausziehgriff, Federfallgriffe
Innenhöhe	310 mm	nestbar	nein
Länge	600 mm	unterfahrbar	nein
Innenlänge	550 mm	Unterbau	2 Rollen
Breite	400 mm	Schließsystem	Steckschloss
Innenbreite	350 mm	Verschlüsse Anzahl	2 Stück
Deckel	ja	Lieferumfang	inklusive Einlage aus Polyethylen-Schaum
Deckeltyp	Scharnierdeckel	Gewicht	8,7 kg
Deckel Ausstattung	Gurtbänder		

Zubehör

146450		Rollensatz, für Transportkiste, Bereifung Vollgummi, Traglast 50 kg, Rad Ø 125 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff
146451		Offroad-Rollensatz, für Transportkiste, Bereifung Luft, Rad Ø 220 mm

Dazu passt auch ...

521986		Magneträhmen, DIN A5 im Hoch-/Querformat, Rahmen in schwarz, Rückseite selbstklebend
982094		Tafelschreiber, Keilspitze mit 4 - 12 mm Strichstärke, in farblich sortiert
997783		Moderationswolke, Wolke, Höhe x Breite 140 x 230 mm, Aus Papier in weiß/rot