


## Hymer Seilzugleiter SC 60

2 x 16 rutschsicher profilierte Sprossen, Holmlänge 4,74 - 8,38 m, zweiteilig, aus Aluminium

Artikelnummer: 157766



## Hymer Seilzugleiter SC 60

### Seilzugleiter

- 2 x 16 rutschsicher profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 8,79 m
- Holmlänge 4,74 - 8,38 m
- Breite 355 mm
- zweiteilig
- Sichere Anwendung durch ausklappbare Teleskopausleger
- rutschfeste Klappfüße am Holmende
- aus Aluminium
- Gewicht 27,4 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie



## Technische Details

Steigtechnik	Anlegeleiter	Sicherheitsausstattung	ausklappbare Leiter
Leitertyp	Seilzugleiter	Teleskopausleger	rutschfeste Klappfüße
Material	Aluminium	Nutzung	einseitig
Holmlänge	4,74-8,38 m	klappbar	nein
Arbeitshöhe	8,79 m	fahrbar	nein
Sprossen Anzahl	2 x 16	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	rutsicher profilierte Sprossen	Norm	DIN EN 131
Breite	355-425 mm	Garantie	10 Jahre
Leiter Ausführung	zweiteilig	Gewicht	27,4 kg

## Zubehör

224581		Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg
224582		Antistatikband, Für Leiter
224585		Einhängehaken, Für Sprossenstehleiter, Traglast 25 kg
656137		Wandabstandshalter, Für Sprossenstehleiter