

META

Palettenregal - Anbaufeld

MULTIPAL

Höhe x Breite x Tiefe 2700 x 2785 x 1100 mm, Fachlast 2405 kg, 3 Lagerebenen mit Traversen, 9 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung), Einlagerung längs, Traglast pro Palette 800 kg, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2001 Rotorange

Artikelnummer: 162149



Das Lagersystem



META Palettenregal MULTIPAL

Anbauregal

Palettenregal - Anbaufeld


- Höhe x Breite x Tiefe 2700 x 2785 x 1100 mm
- Feldlast 4810 kg
- Fachlast 2405 kg
- 3 Lagerebenen mit Traversen
- 9 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung)
- Einlagerung längs
- Traglast pro Palette 800 kg
- Hohe Stabilität durch geschlossene Kastenprofile
- Nutzung beidseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Traversen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2001 Rotorange
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

- 5 Jahre Garantie
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/2 bestätigt

Technische Details

| | | | |
|-------------|---------------|---------------------------|-------------------------------|
| Möbeltyp | Regal | Nutzung | beidseitig |
| Regaltyp | Palettenregal | Böden- / Ebenentyp | Traversen |
| Regalfeld | Anbaufeld | Böden / Ebenen Stabilität | geschlossene Kastenprofile |
| Material | Stahl | Oberfläche Ständer | verzinkt |
| Höhe | 2700 mm | Oberfläche Traversen | kunststoffbeschichtet |
| Breite | 2785 mm | Farbe Traversen | rotorange // RAL2001 |
| Tiefe | 1100 mm | Farbe Ausführung | rotorange/verzinkt // RAL2001 |
| Fachlast | 2405 kg | Anlieferung | zerlegt |
| Feldlast | 4810 kg | Zertifizierung | GS |
| Stellplätze | 9 Stück | Garantie | 5 Jahre |
| Lagerebenen | 3 Stück | Zertifizierung RAL-RG | RAL-RG 614/2 |
| Einlagerung | längs | Gewicht | 81,929 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|--|--|
| 509087 |  | Palettenregal - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 2700 x 2870 x 1100 mm, Fachlast 2405 kg, 2 Ebene(n) mit Traversen, 9 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung), Einlagerung längs, Traglast pro Palette 800 kg, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange |
|--------|--|--|

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 213058 |  | Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 33 m x 75 mm |
| 216175 |  | Paletten-Faltkarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, 3-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 1040 x 620 x 510 mm, Für Packstücke bis 500 kg |
| 217213 |  | EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen |
| 991754 |  | Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 15 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß |