

VARIOfit Kastenwagen

Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 1200 x 750 mm, Höhe x Länge x Breite 1095 x 815 x 1260 mm, Aufbauten: 4 Wände (Vollwand), 1 Längswand klappbar, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 203250



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Kastenwagen

mit Holzwänden

Kastenwagen

- Traglast 500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 750 mm
- Höhe x Länge x Breite 1095 x 815 x 1260 mm
- Aufbauten: 4 Wände (Vollwand), 1 Längswand klappbar
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Deckel	nein
Wagentyp	Kastenwagen	Material Plattform	Holz
Material	Stahl	Bereifung	TPE
Material Verarbeitung	verschweißt	Durchmesser Rad	200 mm
Traglast	500 kg	Radlager	Kugellager
Ladeflächenlänge	1200 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenbreite	750 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz
Höhe	1095 mm	Radanordnung	rechteckig
Länge	815 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Breite	1260 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Euronorm	nein	Garantie	12 Jahre
Aufbauten	4 Wände (Vollwand)	Gewicht	79 kg
Aufbauten Funktion	1 Längswand klappbar		

Zubehör

203079		4 Abweisrollen, für Transportwagen, aus Kunststoff, Durchmesser 100 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203082		Räder mit Luftbereifung, für Transportwagen, Bereifung Luft, Traglast 390 kg, Durchmesser 230 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm