


## Fahrbare Auffangwanne pro-line

für 1 x 60-Liter-Fass, Auffangvolumen  
65 l, Höhe x Breite x Tiefe 890 x 1275 x  
635 mm, aus Stahl mit schlag- und  
kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 235665



### Fahrbare Auffangwanne

- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- Bodenwanne mit ÜHP-Zulassung
- für 1 x 60-Liter-Fass
- Auffangvolumen 65 l
- Höhe x Breite x Tiefe 890 x 1275 x 635 mm
- ohne Gitterrost
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- 4 Lenkrollen mit Kunststoff-Bereifung, ESD - elektrisch leitfähige Ausführung
- TÜV geprüft
- 10 Jahre Garantie







## Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp    Auffangwanne

Oberfläche    pulverbeschichtet

Auffangwannentyp	Fahrbare Auffangwanne	Auffangwanne Ausstattung	keine
Lagerort	unter Dach	Aufbauten	Schiebebügel
Auffangvolumen	65 l	Unterbau	4 Lenkrollen
Kapazität	1 x 60-Liter-Fass	Bereifung	Kunststoff
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und brennbare Stoffe	elektrisch leitend	ja
Bauweise (Zulassung)	Bodenwanne mit ÜHP-Zulassung	unterfahrbar	nein
Höhe	890 mm	fahrbar	ja
Breite	1275 mm	Zertifizierung	TÜV geprüft
Tiefe	635 mm	Garantie	10 Jahre
Traglast	300 kg	Gewicht	28 kg
Material	Stahl		

## Dazu passt auch ...

235631		Leckage-Warnsystem, für Auffangwannen, Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm
235787		Bindemittel, Granulat, auf Basis von Polyurethanschaum, rutschhemmend und wasserabweisend, Korngröße 0,13 - 4 mm, Aufnahmekapazität 24 l pro Verpackungseinheit
235788		Bindemittel, Granulat, Korngröße 1 - 3 mm, Aufnahmekapazität 16 l pro Verpackungseinheit
503884		Microfaser-Sorbents, Lieferung als Tücher, Länge x Breite 400 x 500 mm, Aufnahmekapazität 124 l pro Verpackungseinheit, aus Polypropylen