

## Cascoo Lenkrolle mit Total-Feststeller



Traglast 70 kg, Mit TPE-Bereifung, Durchmesser 50 mm, Nabe mit Schwenklager, Totalfeststeller, Felge aus Polypropylen, Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243147



### Lenkrolle mit Total-Feststeller

- Traglast 70 kg
- Mit TPE-Bereifung
- Durchmesser 50 mm
- Nabe mit Schwenklager
- Totalfeststeller
- Felge aus Polypropylen
- Gehäuse aus Stahl galvanisch verzinkt und blau passiviert
- Befestigung mit Platte
- Schraubloch Abstand 61,5/56x51,5/46,5 mm

### Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Radlager	Schwenklager
Rollentyp	Transportgeräterollen	Befestigungselement	Platte
Bauform	Lenkrolle	Material Gehäuse	Stahl
Traglast	70 kg	Feststeller	Totalfeststeller
Bereifung	TPE	Schraubloch Abstand	61,5/56x51,5/46,5 mm
Durchmesser Rad	50 mm	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt und blau passiviert

Material Felge Polypropylen

Gewicht 0,3 kg