

Geräuschreduzierende Stellwand

Mobil

Lochblech, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 625 x 740 mm, Wand aus Stahlblech in RAL7037 Staubgrau mit Füllung aus Polyesterwolle, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7037 Staubgrau, 4 Doppellenkrollen mit Feststellern



Artikelnummer: 243933











Geräuschreduzierende Stellwand

- Geeignet für industrielle Bereiche
- Lochblech
- Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 625 x 740 mm
- Aufstellung: Zum Aufstellen auf dem Boden
- Wand aus Stahlblech in RAL7037 Staubgrau mit Füllung aus Polyesterwolle
- Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7037 Staubgrau
- 4 Doppellenkrollen mit Feststellern
- Lieferumfang: Abdeckung

Informationsausstattung	Akustik Absorber	fahrbar	ja
Akustik Absorber	Trennwand	Material Wandfüllung	Polyestervlies
geeignet für (Branche/Bereich)	industrielle Bereiche	Material Wand	Stahlblech
Modul	Grundelement	Farbe Wand	staubgrau // RAL7037
Trennwandtyp	Geräuschreduzierende Stellwand	Material Gestell	Stahl
Wand Ausführung	Lochblech	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Höhe	2500 mm	Farbe Gestell	staubgrau // RAL7037
Breite	625 mm	Unterbau	4 Doppellenkrollen mit Feststellern
Tiefe	740 mm	Lieferumfang	Abdeckung
Aufstellung/Montage	Boden	Gewicht	59,7 kg

Zubehör

243926		Geräuschreduzierende Stellwand, Loch- und Glattblech, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 625 x 740 mm, Wand aus Stahlblech in RAL7037 Staubgrau mit Füllung aus Polyestervlies, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7037 Staubgrau, 4 Doppellenkrollen mit Feststellern
243951		Warnblech, Höhe x Breite 165 x 320 mm, Zum Aufstecken, In RAL1023 Verkehrsgelb
243966		Akustik-Segel, Breite x Ausladung 625 x 712 mm, Aus Stahlblech in RAL7037 Staubgrau, frontseitig mit gelochter, rückseitig mit glatter Oberfläche. Füllung aus Polyestervlies, Zum Aufstecken
243969		Fachboden, Breite x Tiefe 625 x 214 mm, Gelocht, Zum Einhängen mit Bodenträgern, Aus Lamellen in RAL9010 Reinweiß
243970		Fachboden, Breite x Tiefe 625 x 321 mm, Gelocht, Zum Einhängen mit Bodenträgern, Aus Lamellen in RAL9010 Reinweiß
243971		Fachboden, Breite x Tiefe 625 x 428 mm, Gelocht, Zum Einhängen mit Bodenträgern, Aus Lamellen in RAL9010 Reinweiß
243982		Zeitschriftenboden, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 625 x 350 mm, Zum Einhängen, In RAL9010 Reinweiß
243985		Schiene für Sichtlagerkasten, Breite 625 mm, Aus Aluminium eloxiert in RAL9010 Reinweiß