

Hupfer Edelstahl- Schiebebügelwagen

HUPFER
we make work flow

Traglast 120 kg, Ladefläche Länge x Breite 820 x 545 mm, Plattform aus Edelstahl, 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern, Räder mit Vollgummi-Bereifung



Artikelnummer: 269731



Hupfer Edelstahl-Schiebebügelwagen

Traglast 120 kg

Edelstahl-Schiebebügelwagen

- Traglast 120 kg
- Ladefläche Länge x Breite 820 x 545 mm
- Höhe x Länge x Breite 1020 x 983 x 605 mm
- Konstruktion aus Edelstahl
- Plattform aus Edelstahl
- 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Räder mit Vollgummi-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Wagentyp	Plattformwagen	Radlager	Gleitlager
Plattformwagentyp	Schiebebügelwagen	Bereifung	Vollgummi
Traglast	120 kg	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenlänge	820 mm	Radanordnung	rechteckig

Ladeflächenbreite	545 mm	Höhe	1020 mm
Material Plattform	Edelstahl	Länge	983 mm
Böden / Ebenen Ausstattung	Stoßbecken	Breite	605 mm
Aufbauten	keine	Ladefläche Ausstattung	Plattform aus Edelstahl
nestbar	nein	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Material	Edelstahl	Gewicht	20 kg
klappbar	nein		

Dazu passt auch ...

215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm