

Rundschlingen-Gehänge

Traglast einfach direkt 10500 kg,
Nutzlänge 1,5 m, Strangzahl: 4 Stück,
aus Polyester in rot

Artikelnummer: 354116



Rundschlingen-Gehänge

4-strängig

Rundschlingen-Gehänge

- Traglast einfach direkt 10500 kg
- Nutzlänge 1,5 m
- Strangzahl: 4 Stück
- Kranöse Höhe x Breite 200 x 100 mm
- aus Polyester in rot
- Farbcodierung nach DIN EN 1492-1

Technische Details

Hebegerät	Anschlagmittel	Strangzahl	4 Stück
Anschlagmittel	Rundschlingen-Gehänge	Höhe Kranöse (li.)	200 mm
Traglast (einfach direkt)	10500 kg	Breite Kranöse (li.)	100 mm
Traglast 0-45°	10500 kg	Material	Polyester
Traglast 45-60°	7500 kg	Norm	DIN EN 1492-1 (Farbcodierung)
Nutzlänge	1,5 m	Gewicht	16,23 kg
Kennfarbe	rot		

Zubehör

419368

0,5 Meter Mehrlänge für Rundschlingen-Gehänge, Traglast 10500 kg, 4-strängig,
Aufpreis pro 0,5 m Mehrlänge! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt
bestellbar/lieferbar