

VARIOfit Schiebebügelwagen

Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 890 x 450 mm, Plattform aus Holz, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, Räder mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 664077



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Schiebebügelwagen

Traglast 200 kg

Schiebebügelwagen

- Traglast 200 kg
- Ladefläche Länge x Breite 890 x 450 mm
- Ladehöhe 220 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Plattform aus Holz
- Gestell in RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- Räder mit TPE-Bereifung
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Wagentyp	Plattformwagen	Bereifung	TPE
Plattformwagentyp	Schiebebügelwagen	Radlager	Kugellager
Traglast	200 kg	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit EasySTOP
Ladehöhe	220 mm	Durchmesser Rad	125 mm
Ladeflächenlänge	890 mm	Radanordnung	rechteckig
Ladeflächenbreite	450 mm	Höhe	900 mm
Material Plattform	Holz	Farbe	enzianblau // RAL5010
nestbar	nein	Garantie	12 Jahre
Material	Stahl	Ladefläche Ausstattung	Plattform aus Holz
Schiebebügel	1 Stück	Gewicht	17 kg
klappbar	nein		

Dazu passt auch ...

149750		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 600 x 400 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
509679		Kanister, Höhe x Länge x Breite 310 x 230 x 196 mm, Inhalt 10 l, Einfüllöffnung Ø 43 mm, aus Polyethylen, in blau
762826		Euronorm-Drehstapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 400 x 600 x 400 mm, Inhalt 70 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen