

fetra

Mobiler Scherenhubtisch

Traglast 500 kg, Plattform Länge x Breite 1010 x 520 mm, Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz/gelb

Artikelnummer: 999381



fetra
Transportgeräte

2
YEARS
WARRANTY

fetra Scherenhubtischwagen

Traglast 500 kg

Mobiler Scherenhubtisch

- Traglast 500 kg
- Plattform Länge x Breite 1010 x 520 mm
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Hubausführung manuell über Fußpedal
- Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz/gelb
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- mit Schiebebügel in RAL9005 Tiefschwarz
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyurethan-Bereifung
- Gewicht 118 kg
- 2 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|-------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| Hebegerät | Hubtisch | Material Plattform | Stahl |
| Hubtischtyp | Mobiler Scherenhubtisch | Unterbau | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |

| | | | |
|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| Traglast | 500 kg | Material Rollen | Polyurethan |
| Länge Plattform | 1010 mm | Länge | 1185 mm |
| Breite Plattform | 520 mm | Wiegefunktion | nein |
| Hubhöhe (min.) | 435 mm | Oberfläche Plattform | pulverbeschichtet |
| Hubhöhe (max.) | 1000 mm | Farbe Plattform | anthrazitgrau // RAL7016 |
| Scheren Ausführung | Einfachscherer | Oberfläche Schere | pulverbeschichtet |
| Bedienung Hub | manuell über Fußpedal | Farbe Schere | schwarz/gelb |
| Bedienung Fahrwerk | manuell | Farbe Bügel | tiefschwarz // RAL9005 |
| Griff | Schiebebügel | Garantie | 2 Jahre |
| Material | Stahl | Gewicht | 118 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 999235 |  | Rollenbahnaufsatz, für Scherenhubtisch, Traglast 500 kg, starr |
| 999246 |  | Rollenbahnaufsatz, für Scherenhubtisch, Traglast 500 kg, drehbar |