

Han-Eco Mod.10-flange gasket-HBM



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

| | |
|--------------------|---|
| Artikelnummer | 19 41 000 9802 |
| Beschreibung | Han-Eco Mod.10-flange gasket-HBM |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/19410009802 |

Bezeichnung

| | |
|-----------------|------------------|
| Kategorie | Zubehör |
| Gehäusebaureihe | Han-Eco® Modular |
| Zubehörtyp | Flanschdichtung |

Ausführung

| | |
|----------|------|
| Baugröße | 10 B |
|----------|------|

Materialeigenschaften

| | |
|--|------------------------------|
| Werkstoff Dichtung | NBR |
| Farbe Dichtung | schwarz |
| RoHS | konform |
| ELV Status | konform |
| China RoHS | e |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten |
| California Proposition 65 Stoffe | ja |
| California Proposition 65 Stoffe | Naphthalin |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen | EN 45545-2 (2020-08) |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3) |



Pushing Performance
Since 1945

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------------------|---|
| Packungsgröße | 1 |
| Nettogewicht | 8 g |
| Ursprungsland | Deutschland |
| europäische Zolltarifnummer | 40169300 |
| GTIN | 5713140130593 |
| eCl@ss | 27440291 Steckverbinderkomponente (Teile) |