



## ▶ 7-421

**ESD Pinsel Borsten Ø 6mm, Gesamtlänge 150 mm**

EPA geeignet. Zum Arbeiten in elektrostatisch geschützten Bereichen (ESD Arbeitsplatz/ESD Schutzzone).



## ▶ 7-422

**ESD Pinsel Borstenbreite 20 mm, Gesamtlänge 147 mm**

EPA geeignet. Zum Arbeiten in elektrostatisch geschützten Bereichen (ESD Arbeitsplatz/ESD Schutzzone).



## ▶ 2302

**ESD Werkzeugsatz OPERATOR KIT 5-tlg.**

EPA geeignet für elektrostatisch geschützte Bereiche (ESD Arbeitsplatz/ESD Schutzzone). Leitfähiges Werkzeugset in verschließbarem Kunstleder-Etui für den Umgang mit automatischen Bestückungsmaschinen im laufenden Betrieb. Die kompakte und robuste Tasche aus ableitfähigem Kunstleder passt gut in jede Arbeitsmanteltasche. Verletzungen durch spitze und lose eingesteckte Werkzeuge können somit verhindert werden. Maße 135 x 150 x 25 mm, Gewicht 190 g



2302

**Inhalt**

1-150-0-ESD	ESD ableitfähiges Etui
4-607	ESD Schraubendreher Schlitz Klinge 3,0 x 0,5 x 60 mm
4-623	ESD Schraubendreher Kreuzschlitz PH0
5-078-13	ESD SMD Universal-Pinzette 130 mm Form PSF Edelstahl ableitfähig
7-421-1	ESD-Pinsel, gekürzt auf 140 mm, Ecken abgerundet
5-310-13	ESD Schere abgerundet ableitfähiger Griff

## ▶ 2-126

**ESD Ablöthebel mit Schlitz 0,7x2,0mm**

zum Abheben festsitzender Bauteile und Komponenten beim Auslöten, Klingen-Ø 3,5 mm, Klingebreite 3.58 mm Schlitztiefe 2.0 mm, Schlitzbreite 0.7 mm, Qualitätsstahl matt verchromt ESD Griff mit Drehkappe (ableitfähig  $10^5$  und  $10^7$  Ohm), Gesamtlänge 147 mm, Gewicht 17 g



## ▶ 2-127

**ESD Zinnmesser spitze scharfe Stahl-Klinge**

7 mm breite Klinge, mit schrägen sehr scharfen Anschliff, Klinge ragt 41 mm aus dem Griff weitestgehend isoliert, ableitfähiger ESD Griff mit Drehkappe (ableitfähig  $10^5$  und  $10^7$  Ohm) zur Unterbrechung von Leiterbahnen, Gesamtlänge 140 mm, Gewicht 16 g



## ▶ 2-101

**ESD Zinnmesser spitze scharfe Keramik-Klinge**

3 mm breite Klinge, mit schrägen sehr scharfen Anschliff, Klinge ragt 20 mm aus dem Griff weitestgehend isoliert, ableitfähiger ESD Griff mit Drehkappe (ableitfähig  $10^5$  und  $10^7$  Ohm), Gesamtlänge 140 mm, Gewicht 16 g



## ▶ 2-128

**ESD Zinnschaber scharfe Stecheisenform**

5,25 mm breite Klinge, mit sehr scharfen Anschliff, Klinge ragt 40 mm aus dem Griff weitestgehend isoliert, ableitfähiger ESD Griff mit Drehkappe (ableitfähig  $10^5$  und  $10^7$  Ohm) zum Abschaben von Lötückständen, Lötüberschuss, Lötbrücken, Gesamtlänge 140 mm, Gewicht 16 g

