

SIMATIC DP, Stromversorgungsmodul 24V für ET200iSP



Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
Verpolschutz	Ja
Eingangsstrom	
aus Versorgungsspannung L+, max.	4 A
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	20 W
Alarmer/ Diagnosen/ Statusinformationen	
Statusanzeige	Ja
Alarmer	Nein
Diagnosen	
• Diagnoseinformation auslesbar	Ja; über IM 152
Diagnoseanzeige LED	
• Sammelfehler SF (rot)	Nein
Ex(i)-Kennwerte	
Höchstwerte der Eingangsstromkreise für Gasgruppe IIC (je Kanal)	
• Um (Fehlervspannung), max.	250 V; DC

Potenzialtrennung	
primär/sekundär	Ja
zwischen Versorgungsspannung und Elektronik	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich	
• Zündschutzart nach EN 50020 (CENELEC)	Ex de [ib]IIC T4
• Zündschutzart nach KEMA	04 ATEX 2263
Maße	
Breite	60 mm
Höhe	190 mm
Tiefe	136,5 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	2 700 g
letzte Änderung:	19.11.2020