

SIMATIC S7-400, BGR.Träger Alu UR2-H, zentral und dezentral mit 2 x 9 Steckplätzen



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------------|-------|
| Produkttyp-Bezeichnung | UR2-H |
|------------------------|-------|

Hardware-Ausbau

Baugruppenträger

- | | |
|---------|--------------|
| • K-Bus | Ja; Getrennt |
| • P-Bus | Ja; Getrennt |

Steckplätze

- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| • Anzahl Steckplätze | 18; 2 Segmente mit je 9 Steckplätzen |
|----------------------|--------------------------------------|

Normen, Zulassungen, Zertifikate

| | |
|---------------------|----|
| CE-Kennzeichen | Ja |
| UL-Zulassung | Ja |
| FM-Zulassung | Ja |
| RCM (former C-TICK) | Ja |
| KC-Zulassung | Ja |
| EAC (former Gost-R) | Ja |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------------------|------|
| Umgebungstemperatur im Betrieb | |
| • min. | 0 °C |

• max. 60 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport

• min. 0 °C

• max. 70 °C

Maße

Breite 482,5 mm

Höhe 290 mm

Tiefe 27,5 mm

Gewichte

Gewicht, ca. 3 000 g

letzte Änderung: 24.11.2020