

Produktinformation

97 52 18

Crimpzange

Auch für Zweihandbedienung



- Bis zu 30 % reduzierte Handkraft gegenüber handelsüblichen Crimpzangen durch Hebelübersetzung
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Zweihandbedienung für einfaches Vercrimpen großer Leiterquerschnitte
- Gutes Handling durch ausgewogene Schwerpunktlage, abgewinkelten Kopf und ergonomisch geformte Griffe
- Crimpeinsatz ist nicht wechselbar

Allgemein

Artikel-Nr.	97 52 18
EAN	4003773026839
Zange	brüniert
Kopf	brüniert
Griffe	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Gewicht	571 g
Abmessungen	250 x 78 x 26 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute



Anwendung	Zwillings-Aderendhülsen 2x6 / 2x10 / 2x16mm ²
Kapazität Quadratmillimeter	6 / 10 / 16 mm ²
Anzahl der Nester	3
AWG	10
AWG	2 x 10 / 2 x 8 / 2 x 6

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



