

Treston Sichtlagerkasten ReBOX

TRESTON

Höhe x Breite x Tiefe 150 x 230 x 500 mm, Aus industriell recyceltem Polypropylen in grau

VE 12 Stück

Artikelnummer: 272160



Sichtlagerkasten


- Geeignet für Werkstätten und Industriearbeitsplätze und passend zu allen gängigen, metrischen Regalsysteme
- Höhe x Breite x Tiefe 150 x 230 x 500 mm
- Aus industriell recyceltem Polypropylen in grau
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +75 °C
- Beständig gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
- abgeschrägte Eingrifföffnung
- Gleiche Breiten stapelbar durch Stapelrand
- Lieferung inklusive selbstklebendem Etikett
- 5 Jahre Garantie

Technische Details









Behältertyp	Sichtlagerkasten	stapelbar durch	Stapelrand
geeignet für (Branche/Bereich)	Industriearbeitsplätze	Eingrifföffnung	abgeschrägt
Euronorm	nein	Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +75 °C
elektrisch leitend	nein	Beständigkeit	gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
Höhe	150 mm	Farbe	grau
Breite	230 mm	Lieferumfang	inklusive selbstklebendem Etikett
Tiefe	500 mm	Garantie	5 Jahre

Material	Polypropylen	Gewicht	8,1 kg
stapelbar	ja		

Zubehör

272155		Längswand, für Sichtlagerkasten, aus industriell recyceltem Polypropylen, grau
--------	---	--

Dazu passt auch ...

203969		Tischwagen, Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung
215728		Druckverschlussbeutel, Aus LDPE in transparent, Stärke 50 µm, Länge x Breite innen 180 x 80 mm
221120		Wischtuch, 1000 Tücher, Rollen Länge x Durchmesser 300 m x 250 mm, Papierqualität Recyclingvlies, In altrosa
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
223712		Kugelschreiber, Schreibfarbe schwarz, Strichstärke 0,32 mm, Schaft in transparent
242396		Wischtuchrolle im Spender, 200 Tücher, Länge x Breite 300 x 250 mm, Rollen Länge x Breite 60 m x 250 mm, zur einfachen Entnahme alle 300 mm perforiert, Aus recycelter Zellulose, Ausgestattet mit Handgriff, Befestigung an mitgelieferter Wandhalterung möglich
504734		Werkstatt-Hocker, Sitz Höhe 420 - 545 mm, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Tellerfuß mit Ablagekästen für Werkzeuge und Kleinteile für festen Stand, Gestell aus Kunststoff in schwarz, Gestell mit Rollen
529928		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 0,85 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium