

META

Aktenregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1252 x 300 mm, Feldlast 600 kg / Fachlast 75 kg, 6 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsstahlblech / 6 Ordnerhöhen, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 725954



Das Lagersystem



META Akten-Schraubregal

Anbauregal

Aktenregal - Anbaufeld

- Geeignet für Archivräume
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1252 x 300 mm
- Feldlast 600 kg / Fachlast 75 kg
- Fach Breite x Tiefe 1250 x 300 mm
- 6 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsstahlblech / 6 Ordnerhöhen
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Ebenen mit hinterer Anschlagkante gegen das Herausfallen von Ordnern

- M-förmige Längskanäle mit 5-facher Abkantung sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Anbauregal mit 2 Stützpfeosten mit Stahlfüßen, Montagezubehör, Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt
- 5 Jahre Garantie
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
- Montagehinweis: die Verbindung von Stützpfeosten und Fachböden erfolgt durch Fixwinkel mit integriertem Gewinde und Linsenkopfschrauben

Technische Details

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------|--|
| Möbeltyp | Regal | Nutzung | einseitig |
| Regaltyp | Aktenregal | Material | Stahl |
| Regalsystem | Schraubsystem | Regal Ausstattung | Böden |
| Regalfeld | Anbaufeld | Fachbreite | 1250 mm |
| geeignet für (Branche/Bereich) | Archivräume | Fachtiefe | 300 mm |
| Höhe | 1850 mm | Feldlast | 600 kg |
| Breite | 1252 mm | Oberfläche Boden | verzinkt |
| Tiefe | 300 mm | Oberfläche Ständer | verzinkt |
| Böden / Ebenen Anzahl | 6 Stück | Farbe Ausführung | verzinkt |
| Ordnerhöhen | 6 Stück | Lieferumfang | Anbauregal mit 2 Stützpfeosten mit Stahlfüßen, Montagezubehör, Ebenen gem. Angebot |
| Fachlast | 75 kg | Anlieferung | zerlegt |
| Böden- / Ebenentyp | Stahlblechboden | Zertifizierung | GS // RAL-Gütezeichen |
| Böden / Ebenen Ausstattung | Anschlagkante | Garantie | 5 Jahre |
| Böden / Ebenen Stabilität | M-förmige Längskanäle // Sicherheitskantung | Gewicht | 30,052 kg |
| Höhenverstellraster Ebene | 25 mm | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 150072 | · | Fußverdübelungsset für Anbauregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
|--------|---|---|

| | | |
|--------|---|--|
| 150074 |  | Wandverdübelung für Anbauregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 488917 |  | Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1002 x 304 mm, Feldlast 600 kg / Fachlast 80 kg, 6 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsstahlblech / 6 Ordnerhöhen, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 725717 |  | Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 752 x 300 mm, Feldlast 600 kg / Fachlast 80 kg, 6 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsstahlblech / 6 Ordnerhöhen, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 726006 |  | Fachboden für Aktenregal, Breite x Tiefe 1250 x 300 mm, Für eine Fachlast von 75 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 146193 |  | Miniwagen, Traglast 50 kg, mit 3 Etage(n), Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz, Höhe x Länge x Breite 1065 x 650 x 360 mm, mit 2 Drahtkörbe, 1 Drahtboden, mit Gummi-Bereifung |
| 528204 |  | Rolltritt, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau, Trittfläche Durchmesser 290 mm, mit 3 Federrollen |
| 529925 |  | Leichte Büro-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podesthöhe 0,85 m, Breite x Tiefe 250 x 250 mm, aus Aluminium |
| 551468 |  | Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg |