

HSM PURE 120

4 x 25 mm

HSM®



Artikelnummer	2313111	Schnittgeschwindigkeit	44,00 mm/s
EAN Code	4026631054461	Geräuschpegel (Leerlauf)	55 dB
Schnittgut		eclass 5.1	24320701
Schnittart	Partikelschnitt	UN/SPSC	44101603
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	E-3 F-1 P-4 T-4	Leistungsaufnahme des Motors	300 W
Sicherheitsstufe (DIN 32757-1)	3	Spannung	230 V
Schnittbreite	4,00 mm	Frequenz	50 Hz
Partikellänge	25,00 mm	Tiefe	258,0 mm
Schnittleistung (80g/m ²)	5 - 6 Blatt	Breite	366,0 mm
Schnittleistung (70g/m ²)	6 - 7 Blatt	Höhe	455,0 mm
Eingabebreite	225,0 mm	Gewicht	4,5 kg
Behälter-/Auffangvolumen	20 l	Farbe	anthrazit weiss

Technische und optische Modifikationen vorbehalten.

Datenschutz beginnt am Schreibtisch. Der kompakte Papier-Aktenvernichter schreddert personalisierte Werbung, Korrespondenz aller Art, Quittungen und Zahlbelege zuverlässig und sicher.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit.
- Schneidwellen aus gehärtetem Stahl mit lebenslanger Garantie.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Energie-Management spart Strom im Stand-by.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät sofort ab.
- Praktische Start-/Stopp-Automatik.