

Innovative Schlosstechnik

16576PB-SV

sFlipLock e-access Motorische-Einpunkt-Verriegelung mit elektronisch einkoppelbarem Drücker, mit Kontakten und externer Auswertesteuerung (AWS)

Panikfunktion B, selbstverriegelnd

Einpunktverriegelung mit 1 Riegel und 1 blockierten [Flip-] Kippfalle (mit Geräuschdämmung)

Leichtes motorisches Öffnen, auch unter Druck

- Geteilte Drückernuss zum motorischen Ein- und Auskoppeln des Aussendrückers, mechanisch selbstverriegelnd
- Der DIP Schalter im Schloss ermöglicht das Umschalten in Arbeitsstrom oder Ruhestrom. Ruhestrom nur in Verbindung mit AWS.
- Die [Flip-] Kippfalle garantiert jederzeit eine leichte Entriegelung, auch bei Verzug der Türe
- Öffnungssignal (GND) z.B. via Fingerprint, Taster, Zeitschaltuhr, usw
- Datenbus-Schnittstelle RS 485, z.B. für direkte Kommunikation via Biometricscanner und Fehlerspeicher.
- Geringer Stromverbrauch: 350mA bei 24V DC
- Betriebsspannung: 11 – 27V DC
- Mit integrierten Schlosskontakten
- **Auswertung aller Schlosskontakte (potentialfrei):**
 - Türzustand
 - Drücker Links
 - Drücker Rechts
 - Riegelkontakt
 - Zylinderkontakt
- Verwendbar mit Türantrieb in Verbindung mit AWS (X10 + X8 Eingang)
- Eingänge/Ausgänge für Radar, Brandschutzanlage, Impuls
- Sperreingang (Amokfunktion)
- Ausgänge: Türantrieb, Sabotage, Alarm und alle Kontakte
- Service Schnittstelle z.B. Anzeige für Fehler, Zyklen, Störung
- Dornmasse: 35 - 80 mm
- Distanz RZ-94 / PZ-92 mm
- Stulp, [Flip-] Kippfalle, Nuss und Riegel aus Edelstahl
- **Stulpvarianten:**
 - Edelstahl Rundstulp 455 x 18r; 20r; dicke 3 mm
 - Edelstahl Flachstulp 455 x 24e; dicke 3 mm oder als 24U Version mit zusätzlicher Unterlage 3mm

Anwendungsbereich:

- Zutrittskontrolle und Gebäudemanagementanwendungen inkl. Busanbindung
- Öffentliche Gebäude, Banken, Justizanstalten, Spitäler
- ZUKO-, Sicherheits-, Fluchtweg- und Brandschutztüren im Objekt- und Industriebereich

Bemerkung:

Nur über MSL-Systempartner erhältlich!

Hinweis: sFlipLock Schlosslinie geeignet für Drehknopf- und Freilaufzylinder, nicht geeignet für externe Riegelkontakte



05/2015

MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG
CH-4245 Kleinlützel

Tel. 061 775 11 11 Fax 061 775 11 77
www.msl-lock.com info@msl-lock.com



* in Prüfung

Innovative Schlosstechnik

16576PB-SV

sFlipLock e-access

Panikfunktion B, selbstverriegelnd

Einpunktverriegelung mit 1 Riegel und 1 blockierten [Flip-] Kippfalle (mit Geräuschdämmung)

Leichtes motorisches Öffnen, auch unter Druck





Abbildung: DIN links

Bestellangaben:

- 16576PB-SV.2/3** 30, 35, 40, (45), (55), 60, (65), 70, 80 / 18, 20 Rundstulp / 9, INOX matt
- 16576PB-SV.2/3** 30, 35, 40, (45), (55), 60, (65), 70, 80 / 24e Flachstulp oder als 24U Version mit zusätzlicher Unterlage 3mm / 9, INOX matt