



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 5837 Rollpult



Rollpult aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Schreibfläche Holzwerkstoffplatte 1100 x 589 mm, mit Anschlagleiste, 2 Ablageböden variabel einschraubbar, 2 Ordnerreihen möglich. Schreibfläche ca. 10° geneigt. Tragkraft pro Boden 50 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



| | |
|-------------------------------|---------------|
| Gesamttragkraft (kg) | 100 |
| Schreibhöhe (mm) | 1100, 1195 |
| Ladeflächenlänge (mm) | 1000 |
| Ladeflächenbreite (mm) | 600 |
| Gesamtbreite (mm) | 1105 |
| Gesamttiefe (mm) | 610 |
| Gesamthöhe (mm) | 1195 |
| Bereifung | TPE |
| Radgröße (mm) | 125 x 32 |
| Gewicht (kg) | 39 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Garantie (Jahre) | 10 |
| Zolltarifnummer | 94032080 |
| GTIN | 4017976658377 |