


# Adatlap

Termékmegnevezés	<b>VRM Turbo HG</b>
Rövid leírás	merev MÜ-II. védőcső, belső hosszanti barázdákkal, tokozott
Tulajdonságok	alacsony nyomásállóság, alacsony hidegtűrés
Szín	világosszürke, hasonló RAL 7035
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	22211
Nyomásállóság	> 320 N



Normák: EN 61386-1, EN 61386-21



Nyomásállóság	Ütésállóság	Hőmérséklet tartomány	Hajlítószilárdság	UV-sugárzás tűrése*
könnyű (2. osztály)	könnyű (2. osztály)	-5 / +60 °C	merev	L1

Cikkszám	Külső átmérő	Belső átmérő	CSOM kis/közepes/nagy
085 973	16 mm	13,7 mm	3 m / 111 m / 6216 m
085 974	20 mm	17,4 mm	3 m / 111 m / 3996 m
085 975	25 mm	22,1 mm	3 m / 57 m / 2280 m
085 976	32 mm	28,6 mm	3 m / 57 m / 1368 m
085 977	40 mm	35,8 mm	3 m / 21 m / 966 m
085 978	50 mm	45,1 mm	3 m / 21 m / 630 m

## Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Vakolat feletti szerelés	igaz
Fektetés betonba	hamis
Felszerelés gépekre	hamis
Padló alatti szerelés	hamis
Kültéri szerelés	hamis
Szerelés fára	igaz
Gipszkarton falakhoz	igaz
Fektetés földbe	hamis

## További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Halogénmentes	hamis
Erősen csúszó belső réteg	igaz
Tokozott / Karmantyúval	igaz
Lángálló kivitel	igaz
Anyag	PVC-U

\*) L1: Beltéri használat - nem szabad közvetlen napfénynek kiténni.

L2: Védett kültéri használat - árnyékos helyekre, melyek rövid ideig vannak kitéve közvetlen napfénynek (max. 4 óra naponta).

L3: Kültéri használat - közvetlen napfénynek kitétt helyekre, mint pl. tetők, oszlopok, napelem panelek stb.

L2 Mélyépítés: A mély- és útépítési termékek a szín és mechanikai tulajdonságok megtartása érdekében, max. 12 hónapig tárolhatóak kültéren.