

6047 Mehrzweckleiter, dreiteilig

Eigenschaften

Extra starke Holme für hohe Stabilität und Langlebigkeit.

Bequeme, breite Sprossen mit 30 mm Sprossentiefe.

Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.

Massive Stahlbeschläge.

Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.

Zwei starre Streben gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen (ab Größe 3×7).

Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

Ab Größe 3×10 mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter.

Mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfüße.

Gebogene Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum.

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte zu verwenden.

Highlights

Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter.





6047 Mehrzweckleiter, dreiteilig

SPROSSENANZAHL	3×6	3×7	3×8	3×9	3×10	3×12	3×14
SPROSSENZAHL MAX. AUSGEFAHREN	14	17	19	23	25	30	34
HOLM (CA. MM)	60/60/60	66/66/66	71/71/71	83/83/83	83/83/83	89/89/89	89/89/89
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	30	30	30	30	30	30	30
SPROSSENABSTAND (CA. MM)	280	280	280	280	280	280	280
LÄNGE EINGEFAHREN (CA. M)	1.87	2.15	2.43	2.71	3.02	3.63	4.17
LÄNGE AUSGEFAHREN (CA. M)	4.11	4.95	5.51	6.63	7.22	8.66	9.78
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	3	3.8	4.35	5.45	5.99	7.34	8.42
STANDHÖHE ALS STEHLEITER (CA. M)	1.6	2.13	2.65	3.2	3.71	4.55	5.31
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	4.5	5.3	5.85	6.95	7.49	8.84	9.92
ARBEITSHÖHE ALS STEHLEITER (CA. M)	3.1	3.63	4.15	4.7	5.21	6.05	6.81
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	5	5.8	6.35	7.45	7.99	9.34	10.42
REICHHÖHE ALS STEHLEITER (CA. M)	3.6	4.13	4.65	5.2	5.71	6.55	7.31
SENKRECHTE GESAMTHÖHE (CA. M)	2.89	3.42	3.95	4.42	4.97	5.8	6.58
GESAMTBREITE (CA. MM)	1030	1030	1030	1160	1160	1285	1285
AUSSENBREITE OBEN (CA. MM)	355	355	355	355	355	355	355
LEITERINNENBREITE (CA. MM)	300	300	300	300	300	300	300
SCHRITTLÄNGE EIN-/AUSGEFAHREN (CA. M)	1.31	1.5	1.64	1.82	2	2.36	2.73
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	13	14.6	17.6	20.6	23.3	30	35.5
GEWICHT (CA. KG)	13	14.6	17.6	20.6	23.3	30	35.5
BEST.-NR.	604718	604721	604724	604727	604730	604736	604742