

KOHLER®



PERFORM 7500 T XL C5 RCD

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe PERFORM XL

PRODUKTVORZÜGE

Integrierter Differentialschutz
Starterleichterung durch Sommer/Winter-Positionen
Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie

QUAD CLEAN LUFTFILTER Der Zyklonfilter Quad Clean bietet 4 effiziente Filterstufen, die so konzipiert sind, dass große Partikel ausgestoßen und die feinen Teilchen eingefangen werden. Er garantiert immer den Einlass sauberer Luft und sorgt somit für geringeren Kraftstoffverbrauch und optimale Leistung, wodurch die Lebensdauer erhöht wird.

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Baureihe PERFORM XL

Leistungsstarke und unschlagbar gute Ausrüstung für häufigen Einsatz.

PERFORM 7500 T XL C5 RCD

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	PERFORM XL
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW)	6,5
Max. Leistung LTP (kVA)	8,1
Nennspannung (V)	400
Phasenzahl	Dreiphasig
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	18
Verbr. 75% (L/h)	2,6
Autonomie 75% (h)	6,9
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)	99
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	83
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	69

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	KOHLER
Motor Typ	CH440_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm ³)	429
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	1,3

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ringe und Bürste
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 400V 16A - Überlastschutz + Differentialschutz

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	81
Breite (cm)	55,5
Höhe (cm)	59
Nettogewicht (kg)	94,5

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	82
Breite (cm)	56,5
Höhe (cm)	60
Gewicht (lbs)	97,5
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	6
Palettenhöhe (cm)	193
Palettengewicht verpackt (kg)	595



KOHLER®

14 janv.. 24

PERFORM 7500 T XL C5 RCD - PORTABLE POWER – STROMERZEUGER PERFORM XL

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France – portable.kohlerpower.com

ZUBEHÖR GELIEFERT

Entleerungstrichter
Betriebs- und Wartungsanleitung
BodenbefestigungsfüÙe
Ergonomische Griffe

OPTIONEN

STD-FR	Compliant to NF-C15-401
3499231004012	VERSO 10 T 40A - Manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines dreiphasigen Stromerzeugers an eine Hausnetz
3499231002575	RKB1HD - Transportkarren-Bausatz für PERFORM / PERFORM XL / TECHNIC 6500 - 7500T / DIESEL / WELDARC 200 - 220 ; Pannensichere Räder Ø 290 mm
3499231005057	RKS7 - Wartungssatz für PERFORM 4500 XL - 5500T XL - 6500 XL - 7500T XL / TECHNIC 6500 - 7500T inkl. Ölfflasche, Zündkerze, Kraftstofffilter und Luftfilter
RH1	RH1 - Schutzhülle für HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 - 4500 XL - 5500T - 5500 T XL - 6500 - 6500 XL - 7500 T - 7500 XL / TECHNIC 6500 - 7500 TE / DIESEL / TRASH; Maße: 82 x 58 x 50 Zentimeter
RPQ	RPQ - 1m Erdspeiß, geliefert mit einem 2m 10mm ² Netzkabel
3499231000786	RLIFT2 - Zentraler Hebebügel für PERFORM 4500 XL- 6500 – 6500 XL / TECHNIC 6500 – 7500T
3499231920831	GSC - Generator Smart Care : Ein bluetooth-Schaltkasten, der für all mobilen stromerzeuger