

Artikelnummer: 154796

Kurzbeschreibung: Schaar-rollenbanen, baanbreedte 500 mm, met 3 steunen

Langbeschreibung: Schaar-rollenbanen, baanbreedte 500 mm:
[ul] Variabele lengte (uittrekbaar), voor wisselende locaties Ideaal in combinatie met rollenbanen en transportbanden Neemt in in elkaar geschoven positie weinig ruimte in - assen met verspringende rollen Bijzonder flexibel omdat de baan in een bocht of S-bocht is te gebruiken In hoogte verstelbaar (700 - 1100 mm) Verrijdbaar met zwenkwieltjes Flexibel te plaatsen (kan met bocht opgesteld worden) Draagrollen van blauwe kunststof buis (a^o 50 x 2,8 mm) Asafstand: 55 - 130 mm, al naargelang de uitgetrokken lengte Hoogte instelbaar van 700 - 1100 mm, incl. ondersteunen Baanbreedte: 500 mm Draagvermogen: 100 kg[ul]

