

# Magnetventile - Eco-Line

## 5/2-Wege & 5/3-Wege Magnetventile G 1/8"

### Baureihe RV10

Leistungsaufnahme: Gleichstrom: 2,8 W, Wechselstrom 3 VA  
Magnetspule<sup>3)</sup>: S (Steckergröße 0)

Typ	Funktion	Gewinde	Durchfluss	Symbol
<b>5/2-Wege</b>				
RV 5211-06 **	Federrückstellung*	G 1/8"	500 l/min.	
RV 5212-06 **	Impulsventil	G 1/8"	500 l/min.	
<b>5/3-Wege</b>				
RV 5312-06C **	Mittelstellung geschlossen	G 1/8"	450 l/min.	
RV 5312-06E **	Mittelstellung entlüftet	G 1/8"	450 l/min.	
RV 5312-06P **	Mittelstellung belüftet	G 1/8"	450 l/min.	

\* Luftfeder, \*\* bitte gewünschte Spannung eintragen, siehe Bestellbeispiel, 3) Magnetspulen und Zubehör ab Seite 776



**i** Spule und Stecker liegen lose bei

## 5/2-Wege & 5/3-Wege Magnetventile G 1/4"

### Baureihe RV20

Leistungsaufnahme: Gleichstrom: 3 W, Wechselstrom: 4 VA  
Magnetspule<sup>3)</sup>: T1 (Steckergröße 1)

Typ	Funktion	Gewinde	Durchfluss	Symbol
<b>5/2-Wege</b>				
RV 5221-08 **	Federrückstellung*	G 1/4" (Abluft G 1/8")	800 l/min.	
RV 5222-08 **	Impulsventil	G 1/4" (Abluft G 1/8")	800 l/min.	
<b>5/3-Wege</b>				
RV 5322-08C **	Mittelstellung geschlossen	G 1/4" (Abluft G 1/8")	600 l/min.	
RV 5322-08E **	Mittelstellung entlüftet	G 1/4" (Abluft G 1/8")	600 l/min.	
RV 5322-08P **	Mittelstellung belüftet	G 1/4" (Abluft G 1/8")	600 l/min.	

\* Luftfeder, \*\* bitte gewünschte Spannung eintragen, siehe Bestellbeispiel, 3) Magnetspulen und Zubehör ab Seite 776



**i** Spule und Stecker liegen lose bei

## 5/2-Wege & 5/3-Wege Magnetventile G 1/4"

### Baureihe RV30

Leistungsaufnahme: Gleichstrom: 3 W, Wechselstrom: 4 VA  
Magnetspule<sup>3)</sup>: T1 (Steckergröße 1)

Typ	Funktion	Gewinde	Durchfluss	Symbol
<b>5/2-Wege</b>				
RV 5231-08 **	Federrückstellung*	G 1/4"	1150 l/min.	
RV 5232-08 **	Impulsventil	G 1/4"	1150 l/min.	
<b>5/3-Wege</b>				
RV 5332-08C **	Mittelstellung geschlossen	G 1/4"	850 l/min.	
RV 5332-08E **	Mittelstellung entlüftet	G 1/4"	850 l/min.	
RV 5332-08P **	Mittelstellung belüftet	G 1/4"	850 l/min.	

\* Luftfeder, \*\* bitte gewünschte Spannung eintragen, siehe Bestellbeispiel, 3) Magnetspulen und Zubehör ab Seite 776



**i** Spule und Stecker liegen lose bei

## 5/2-Wege & 5/3-Wege Magnetventile G 1/2"

### Baureihe RV40

Leistungsaufnahme: Gleichstrom: 3 W, Wechselstrom: 4 VA  
Magnetspule<sup>3)</sup>: T1 (Steckergröße 1)

Typ	Funktion	Gewinde	Durchfluss	Symbol
<b>5/2-Wege</b>				
RV 5241-15 **	Federrückstellung*	G 1/2"	2250 l/min.	
RV 5242-15 **	Impulsventil	G 1/2"	2250 l/min.	
<b>5/3-Wege</b>				
RV 5342-15C **	Mittelstellung geschlossen	G 1/2"	1350 l/min.	
RV 5342-15E **	Mittelstellung entlüftet	G 1/2"	1350 l/min.	
RV 5342-15P **	Mittelstellung belüftet	G 1/2"	1350 l/min.	

\* mechanische Feder, \*\* bitte gewünschte Spannung eintragen, siehe Bestellbeispiel, 3) Magnetspulen und Zubehör ab Seite 776



**i** Spule und Stecker liegen lose bei

**Bestellbeispiel:** V 5211-06 \*\*

Standardtyp

**Verfügbare Spannungsvarianten:**  
24V= (Standard) . . . . .-24V=  
230V AC (Standard) . . . . .-230V  
12V= . . . . .-12V=  
24V AC . . . . .-24VAC



Multipol-Ventil-  
terminals auf  
Seite 772

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.