

MR60-65-75-85-100 B - 70 S



ESSENZIELL bei den Reinigungskosten




ESSENZIELL, bei den täglichen Wartungsarbeiten...

... die noch nie so einfach und schnell erledigt werden konnten.
Sie können von jedem Bediener ausgeführt werden, auch wenn er keine Fachkraft ist



Der Saugfußgummi lässt sich ohne
Zuhilfenahme von Werkzeug
auswechseln oder drehen

Abstellen und
Aufladen!



Einfache Batterieaufladung durch die
Möglichkeit, das Batterieladegerät in die
Maschine zu integrieren (auf Anfrage)



Scheuersaugmaschinen Mr. Gebrauchsmodalitäten: Das ESSENTIELLE

Die Mr sind die ersten Aufsitz-Scheuersaugmaschinen am Markt, die sich sehr einfach und intuitiv steuern lassen: **BENUTZERFREUNDLICH**, für alle!



Mr60 B




Mr65-75-85-100 B



Mr70 S

Mit 3 einfachen und schnellen Schritten können Sie loslegen!



Aufsitzen und Einschalten!



Wasser aufdrehen und
Bürstenkopf und Saugfuß
betätigen!



Gas geben!

Mr.
Einsatzbereit ohne
Einschulung




Mr70 S
Einfache Kontrolle und
Austausch der Bürste ohne
Werkzeug

ESSENZIELL, bei den Reinigungskosten

Mr. Eine neue Arbeitsmethode!


Mr60: Dieselben Abmessungen wie eine herkömmliche
Nachläufer-Scheuersaugmaschine ZUM SELBEN PREIS!



Arbeitsbreite:
Mr65 B 65 cm
Mr75 B 75 cm
Mr85 B 85 cm
Mr100 B 100 cm
Mr70 S 69 cm

Die Mr60 B passt durch 80 cm breite Standardtüren und durch Supermarktkassen. Si


WELLNESS



Mit der Mr
kostet Sie das Reinigen von 1m² Boden nur 1 Cent*



Bis zu 4 Stunden PAUSENLOSER
Arbeitseinsatz, mit:
1 Wasserfüllung + 1 Energieladung!



**ZEITEINSPARUNG BEI
DEN REINIGUNGSARBEITEN**

Beispielsweise wurde für die Unterhaltsreinigung einer 3.000 m² großen Baustelle
bei täglichem Arbeitseinsatz 5 Tage pro Woche, 45 Wochen pro Jahr (225 Arbeitseinsätze/Jahr),

WURDE EINE ZEITEINSPARUNG VON 40%
gegenüber einer Nachläufer-Scheuersaugmaschine ermittelt.

* Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die Vertriebsabteilung

... kann mit dem Aufzug zwischen den Stockwerken hin und her transportiert werden

TOURISMUS UND HOTELGEWERBE



GROSSHANDEL



MR60-65-75-85-100 B - 70 S


Scheuersaugmaschinen Mr.

Besitzen alles, was nötig ist in einer unverzichtbaren Qualität...
... für die Sicherheit,



SHOCK PROOF

Automatischer Einzug
des Bürstenkopfes bei
unbeabsichtigten Stößen



BREAK AWAY

Automatische
Auskupplung des
Saugfußes bei
unbeabsichtigten Stößen




FNC (Fimap Noise Canceling)

Der sehr niedrige Schalldruck ermöglicht das Arbeiten mit der Maschine in Umgebungen, wo höchste Diskretion bei Reinigungsarbeiten erforderlich ist, wie Pflegeheime, Krankenhäuser usw., ohne dass die Umgebung und die Bewohner gestört werden.

... für maximale Leistung!



Durch den geringen Wendekreisdurchmesser lässt sich die Mr bequem in Hausfluren oder Supermarktgängen drehen



Perfekte
Reinigungsmöglichkeit
an Mauern



Niedriger Schwerpunkt für eine
optimale Stabilität. Überwindbare
Steigung bis zu 18%

Erhältliche Ausstattungen:

| AUSTATTUNGEN | Mr60 B | Mr65-75-85 B 100 B 70 S |
|---|--------|--|
| Wasser- und Reinigungsmittelmanagement | | |
| FSS (Fimap Solution Saver) - Manuell | • | • |
| FSS (Fimap Solution Saver) | - | - (Mr65-75-85-100 B) extra (Mr70 S) |
| FWF (Fimap Water Flow) | - | • (Mr65-75-85-100 B) Mr70 S |
| Eco On/OFF System* | • | • (Mr65-75-85-100 B) Mr70 S |
| START&STOP | - | - (Mr65-75-85-100 B) Mr70 S |
| Schnellfüllung mit Tropfschutz | • | • |
| Wasserstandanzeige | • | • |
| Schrubbleistungen | | |
| Verstellbarer Bürstendruck | - | • (Mr65-75-85 B) - (Mr100 B - 70 S) |
| Rampensteigung | • | • |
| Saugfuß mit wiederverwendbarem Gummi auf allen 4 Seiten | • | • |
| Verstellbarer Schrubbkopf | - | • (Mr65-75-85 B) - (Mr100 B - 70 S) |
| 3-stufiger Saugmotor | extra | extra |
| Reichweite | | |
| Batterien 6V/210 Ah C5 (4) | extra | extra |
| Batterien 12V/130 Ah C5 (2) | extra | extra |

| AUSTATTUNGEN | Mr60 B | Mr65-75-85 B 100 B 70 S |
|--|--------|--|
| Komfort | | |
| FNC (FimapNoiseCanceling) | • | • |
| Tanks, die zur Gänze entleert und desinfiziert werden können | • | • |
| I-Drive (Arbeitsprogramm-Wahlschalter) | - | - (Mr65-75-85-100 B) Mr70 S |
| Zugänglichkeit von rechts und links | | |
| Eingebautes Batterieladegerät | extra | extra |
| Stundenzähler | • | • |
| Batterieladestand | • | • |
| FFF (FimapFastFill) | - | - (Mr65-75-85-100 B) extra (Mr70 S) |
| Sicherheit | | |
| Vorderes, spurfreies Antriebsrad mit Antiskid-System | • | • |
| Spurfreie Hinterräder mit Antiskid-System | • | • |
| Mechanische Betriebs- und Feststellbremse | • | • |
| Blinker | extra | extra |
| Saugfuß mit stoßfestem Anschluss (BREAK AWAY) | • | • |
| Bürstenkopf mit Einzugsmöglichkeit bei Stößen (SHOCK PROOF) | • | • - (Mr70 S) |
| Totmannschalter | • | • |
| Akustischer Signalgeber | • | • |

* Eco ON/OFF System: Unterbrechung des automatischen Wasseraustritts und der Bürstendrehung, wenn die Maschine nicht arbeitet oder vom Bediener gestoppt wird.

GESUNDHEIT



| TECHNISCHE DATEN | | Mr60 B | Mr65 B | Mr75 B | Mr85 B | Mr100 B | Mr70 S |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Saugfußbreite | mm | 780 | 990 | 990 | 110,5 | 110,5 | 990 |
| Scheibenbürsten Ø | (Stk) mm | (1) 610 | (2) 340 | (2) 390 | (2) 430 | (2) 508 | - |
| Zylinderbürsten Ø | (Stk) mm | - | - | - | - | - | (1) 210x690 |
| Bürstenmotor | V/W | (1) 24/450 | (2) 24/450 | (2) 24/450 | (2) 24/450 | (2) 24/600 | (1) 24/560 |
| Bürstenumdrehungen | U/Min. | 170 | 170 | 170 | 170 | 150 | 520 |
| Druck auf die Bürsten | kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 20 |
| Saugmotor | V/W | 24/310 | 24/310 | 24/310 | 24/310 | 24/310 | 24/310 |
| Antriebsmotor | V/W | 24/400 | 24/400 | 24/400 | 24/400 | 24/400 | 24/400 |
| Saugunterdruck | mbar | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Vorwärtsgeschwindigkeit | km/h | 0÷6 | 0÷6 | 0÷6 | 0÷6 | 0÷6 | 0÷6 |
| Wendekreisdurchmesser | mm | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Vorschubart | - | aut. | aut. | aut. | aut. | aut. | aut. |
| Abmessungen des Batteriefachs (L x H x B) | mm | 520x340x384 | 520x340x384 | 520x340x384 | 520x340x384 | 520x340x384 | 520x340x384 |
| Maximal überwindbare Steigung | % | bis zu 18 | bis zu 18 | bis zu 18 | bis zu 18 | bis zu 18 | bis zu 18 |
| Batterien | V/Ah C5 | 6/210 (4) | 6/210 (4) | 6/210 (4) | 6/210 (4) | 6/210 (4) | 6/210 (4) |
| Batteriegewicht | kg | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Maschinengewicht (ohne Last ohne Batterie) | kg | 223 | 223 | 223 | 223 | 230 | 233 |
| Arbeitsbreite | mm | 610 | 650 | 750 | 850 | 1000 | 690 |
| Versorgung | V/Antrieb | 24/aut. | 24/aut. | 24/aut. | 24/aut. | 24/aut. | 24/aut. |
| Reinigungsmitteltank | l | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Schmutzwassertank | l | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Arbeitskapazität | bis zu m ² /h | 3660 | 3900 | 4500 | 5100 | 6000 | 4100 |
| Abmessungen der Maschine L x H x B | mm | 1495x1320x680 | 1495x1320x680 | 1495x1320x770 | 1495x1320x855 | 1495x1320x1035 | 1495x1320x805 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit Emissionsnorm | | EN 61000-6-1, 2, 3, 4 | EN 61000-6-1, 2, 3, 4 | EN 61000-6-1, 2, 3, 4 | EN 61000-6-1, 2, 3, 4 | EN 61000-6-1, 2, 3, 4 | EN 61000-6-1, 2, 3, 4 |

Verlangen Sie bei Ihrem Händler die Fimap Wartungspakete:
Keine überraschenden Kosten mehr!



Fimap kann Ihnen die ideale Lösung für verschiedenste Budgets und Anforderungen bieten, denn Sie können aus mehreren Möglichkeiten wählen: Die planmäßige Wartungslösung LIGHT Service pack, die Lösung SMART Service pack, die die planmäßige Wartung und das Verbrauchsmaterial abdeckt, oder die Variante FULL Service Pack, die zusätzlich noch das Verbrauchsmaterial beinhaltet.

Wenn Sie sich für ein Fimap Wartungspaket entscheiden, können Sie:


- sicher sein, dass Ihre gekaufte Maschine regelmäßig von geschulten Technikern kontrolliert wird
- niemals mit Zusatzkosten konfrontiert werden
- garantierte und über die Jahre konstante Leistungen genießen
- die Nutzungsdauer des Produkts verlängern

Für sämtliche Einzelheiten verweisen wir auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Website www.fimap.com im Kapitel "Wartungspakete" Abschnitt "Leistungen"

GARANTIE

Verlangen Sie von Ihrem Händler vor Ort Informationen zu den Garantiebedingungen

DIE ZERTIFIZIERUNGEN



Für weitere Informationen oder für eine Vorführung kontaktieren Sie bitte den Fimap Händler Ihres Vertrauens

FIMAP[®]
www.fimap.com

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37050 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

Numero Verde
00800-05070000



Aktivieren Sie den QR-Code auf Ihrem Smartphone und surfen Sie auf der Website