



42U shown

## 19" Netzwerkschrank, Basic Line

42 HE, 2033 (H) x 600 (B) x 800 (T) mm, Flatpack, grau

Part No.: 715416

EAN-13: 0766623715416 | UPC: 766623715416

---

Die Basic Line der Intellinet Netzwerkschränke bietet Ihnen eine flexible, umfassende und günstige Lösung für Netzwerkinstallationen.

Bei den Gehäusen können Sie aus zahlreichen 19"-Optionen wählen. Von 22 bis 42 Höheneinheiten, einer Einbautiefe von 800 mm sowie jeweils in schwarz (RAL9005) oder grau (RAL7035) bieten wir Ihnen Passendes für jeden Bedarf. Die abschließbare Sicherheitsglastür und die abschließbaren Seitenwände halten Ihre teure Netzwerkausstattung sicher unter Verschluss.

Bei Material und Verarbeitung achten wir auf gute Qualität. Dazu gehört ein kaltgewalzter Stahlrahmen, verzinkte 19"-Schienen, antistatische Pulverbeschichtung auf allen Seiten und eine Traglast bis zu 600 kg.

### Merkmale:

- Ideal für alle 19"-Anwendungen
- Maximale Traglast 600 kg
- Sicherheitsglastür
- Verzinkte 19"-Schienen
- Antistatische Pulverbeschichtung auf allen Seiten
- Einfach abzunehmende, abschließbare Seiten- und Rückwände
- Zylinderschloss mit Ein-Punkt-Sicherung
- Slots für Kabeleinführung und Kühleinheiten
- Lieferung als Flatpack
- 3 Jahre Garantie

## Spezifikationen:

### Allgemein

- 19"
- 42 Höheneinheiten
- Farbe: Grau RAL7035
- Zertifikate: RoHS, UL

### Abmessungen

- 2033 (H) x 600 (B) x 800 (T) mm

### Lieferumfang

- 19" Netzwerkschrank, Basic Line
- 4 tiefenverstellbare Montageschienen
- 4 Nivellierfüße
- Montagematerial



**42U shown**



**42U shown**



**42U shown**



**42U shown**



**42U shown**