



ARTIKEL-NUMMER: 2232230
POLYTRIL

Honeywell

Überblick

Artikelnummer

2232230

Produkttyp

Handschuhe

Programm

Allgemeiner Schutz

Produktlinie

Für leichte & mittelschwere Arbeiten

Marke

Honeywell

Marke vorher bekannt als

SPERIAN

Branche

- Flugzeugbau und -wartung
- Baugewerbe
- Eisen- und Stahlindustrie
- Wartung
- Metallbau
- Bergbau und Steinbrüche
- Petrochemie
- Dienstleistungen
- Telekom
- Transport und Verkehr
- Ver- und Entsorger
- Wasseraufbereitung
- Holzindustrie
- Schiffbau

Produktverwendung

Handhabung von kleinen Teilen in fettiger, feuchter und schmutziger Umgebung.
Allgemeine Arbeiten im Hoch- und Tiefbau, mechanische Arbeiten in der Automobilindustrie.

Eigenschaften und Nutzen

Eigenschaften

Weißer Polyamid-Strickhandschuh. Graue ölundurchlässige Nitrilbeschichtung in der Handfläche und an den Fingerspitzen. Elastisches Strickbündchen. Strickstärke: 13 Länge: 24,5 cm.

Nutzen

Komfort Durch die Stricktechnik entsteht ein eng anliegender Handschuh mit gutem Tastgefühl. Höchster Tragekomfort und gesteigerte Festigkeit. Die dichte Maschenstruktur verleiht dem Handschuh eine einwandfreie Passform, begrenzt das Eindringen von Schmutz und garantiert ein gutes Tastempfinden. Der belüftete Handrücken sorgt für eine optimale Atmungsaktivität des Handschuhs. Das elastische Strickbündchen garantiert guten Sitz. Widerstandsfähigkeit Die

Nitrilbeschichtung in der Handfläche und an den Fingerspitzen gewährleistet Abriebbeständigkeit und gute Öldichtigkeit. Hygiene Dank der grauen Beschichtung ist der Handschuh weniger schmutzempfindlich und besitzt eine größere Lebensdauer.

Technische Beschreibung

Beschreibung

CE-KATEGORIE: II - Mittlere Risiken In Übereinstimmung mit folgenden Normen: EN 420-03 EEC Allgemeine Anforderungen EN 388-03 Mechanische Risiken EIGENSCHAFTEN: Weißer Polyamid-Strickhandschuh. Graue ölundurchlässige Nitrilbeschichtung in der Handfläche und an den Fingerspitzen. Elastisches Strickbündchen.

Produkttechnologie

Strick beschichtet

Strickstärke

13

Länge

24,5 mm

Unbedenklichkeit

In Übereinstimmung mit den Europäischen Normen

Tastgefühl

Klasse 5

Größen

7 to 10

EN 388 - Mechanische Gefahren und Abriebfestigkeit

Abriebfestigkeit	4
Schnittbeständigkeit	1
Reißfestigkeit	2
Durchstichfestigkeit	1

Verpackungsetikett

Kennzeichnung

CE HONEYWELL

2232230 XX

EN 420

EN 388 : 4121

Zertifizierungen

 EU-Konformitätserklärung

EG-Kategorie PSA

2

Qualitätssicherung

ISO 9001 / 2000

EG-Zertifizierungsnummer

N°0075/797/162/01/08/0008

EG-Baumusterprüfbescheinigung

 EC Attestation

Nr. EG-Baumusterprüfbescheinigung

N°0075/797/162/01/08/0008

Zusätzliche Informationen

Benutzerhandbuch

UI 102

Benutzerinformationen

102

Wartung und Instandhaltung

Informationen zur Aufbewahrung

Kleinste Verpackungseinheit: 10 Paar.

Karton mit 100 Paar.

Pflegeanleitung

Dieser Artikel kann gereinigt werden. Bitte wenden Sie sich an Honeywell Safety für weitere Informationen.