

Muszaki adatok 825000

ECO kettos kanna, 5,5+3 l, HD-PE

piros, UN engedéllyel, fekete színű tartozékok



- veszélyes anyagok szállítására alkalmas UN-engedéllyel és külön olajtartállyal a kenoanyagokhoz (pl. lánckeno olaj)
- TÜV által bevizsgált termék
- Méroskála mindkét tartályban és E10-ben egyaránt használható
- elveszítethetetlen CLASSIC csavaros zárósapkák és a zárókapakkal ellátott kifolyócsövek (cikksz.: 819901)
- az üzemanyaggal töltött kannák azonosításához (a GHS előírás és az ADR szerint) ajánljuk veszélyességi címkézési címkéinket Art.-No. 306100
- kérésre kapható: logózva, címkézve, egyedi színben is rendelhető
- külön tartozék: Üzemanyagok biztonsági töltorendszere (cikkszám 819800), a lánccragasztó olaj biztonsági töltorendszere (cikkszám 819801), a veszélyességi címkézési címkéi (306100)
- Engedélysz.: 3H1W/Y1/150...BAM 14283-huen
- w = a töltonyílás belső átmérete = 29 mm / a = menet belső átmérete = 38 mm
- mé=mélység=145 mm szé=szélesség=316 mm
ma=magasság=312 mm

Rendelési egység	Darab
Karton magassága	475
Minimális rendelési	4
Darab / réteg	24
EAN	4007228825008
Karton hossza	445
Gyártó	hüenersdorff
Darab / raklap, ill. láda	96
Rétegek száma	4
nettó, kg	0,79
Raklap magassága	2,05
Szélesség	316
szín	piros
bruttó, kg	0,89
Kartonok összesen	24
KE bruttó tömege, kg	3,56
Mélység	145
Raklap bruttó tömege, kg	105,44
Urtartalom m³	0,06764
Zacskó/karton	0
Karton szélessége	320
Kartonok száma rétegenként	6
KE tömege	0,400
Magasság	312
Raklap hossza	1,2

KE	4
Raklap szélessége	0,8
Volumen L	5,5+3