

**Artikelnummer:** 127967

**Kurzbeschreibung:** Gitterrost, eingelegt, Rahmentiefe 1100 mm, lichte Feldweite 1900 mm

**Langbeschreibung:** Diese Gitterroste sind für das Palettenregal PR 600 und eingelegt. Die Gitterroste sind mit einer Rahmentiefe von 850 oder 1100 mm sowie einer lichten Feldweite von 1900 oder 2700 mm erhältlich. [BR]Diese Gitterroste sind eingelegt und werden zwischen die Traversen gelegt. Erhältlich sind sie dabei mit einer Rahmentiefe von 850 mm oder 1100 mm. Auch bei der lichten Feldweite können Sie zwischen 1900 mm oder 2700 mm wählen. Das Gitterrost hat zudem eine Maschenweite von 33 x 33 mm. Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Belastungswerte bei gleichmässig verteilter Last gelten. [BR]Weitere Details: Für Palettenregal PR 600 Eingelegt Werden zwischen die Traversen gelegt Maschenweite 33 x 33 mm Bei lichter Feldweite 2700 mm zweiteilig Angegebene Belastungswerte gelten bei gleichmässig verteilter Last Rahmentiefe: wahlweise 850 mm oder 1100 mm Lichte Feldweite: wahlweise 1900 mm oder 2700 mm



**Hersteller:** Schäfer Group

**EAN/GTIN:** 4052941858192