

fetra Paketwagen

Traglast 600 kg, Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm, Höhe 1552 mm, Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter), Mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 158729



fetra
Transportgeräte



fetra Paketwagen

Traglast 600 kg

Paketwagen

- Traglast 600 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm
- Höhe 1552 mm
- Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter)
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 200 mm
- Mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- Feststeller gemäß EN 1757-3

Technische Details

| | | | |
|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|
| Transportgerät | Transportwagen | Durchmesser Rad | 200 mm |
| Wagentyp | Paketwagen | Bereifung | TPE |
| Aufbauten | 3 Wände (Drahtgitter) | Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk-/2 Bockrollen |
| Traglast | 600 kg | Rad Ausstattung | Lenkrollen mit Feststellern |
| Ladeflächenlänge | 1000 mm | Radlager | Rillenkugellager |

| | | | |
|------------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| Ladeflächenbreite | 600 mm | Feststeller | ja |
| Höhe | 1552 mm | Euronorm | nein |
| Länge | 1169 mm | Deckel | nein |
| Plattform Konstruktion | geschlossen | Radanordnung | rechteckig |
| nestbar | nein | Norm | EN 1757-3 (Feststeller) |
| Material Verarbeitung | verschweißt | Gewicht | 309 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 119194 |  | Rad, Durchmesser 200 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar |
| 147905 |  | Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar |
| 158760 |  | Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 200 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar |
| 158816 |  | Scannerhalter für Kommissionierwagen, aus Stahl, Höhe x Breite 150 x 120 mm |
| 225609 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau |
| 225611 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau |
| 225613 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau |
| 225614 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau |
| 225615 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau |
| 309745 |  | Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar |