

TROAX

Doppel-Flügeltür für Trennwandsystem

Höhe x Breite 2200 x 2000 mm, mit Drückergarnitur und Anschlag, verschließbar mit Zylinderschloss, aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau

Artikelnummer: 505681



TROAX Flügeltür für Trennwand-System

Doppel-Flügeltür für Trennwandsystem

- Höhe x Breite 2200 x 2000 mm
- Drahtgitter 50 x 50 x 2,5 mm
- mit Drückergarnitur und Anschlag
- verschließbar mit Zylinderschloss
- Rahmen aus Vierkantrrohr
- aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau




Technische Details




Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Stellwand Ausstattung	Drückergarnitur, Anschlag
Sicherheitsausstattung	Trennwandsystem	Schließsystem	Zylinderschloss
Gitterelement	Doppel-Flügeltür	Profil	Vierkantrrohr
Höhe	2200 mm	Material	Stahl
Breite	2000 mm	Oberfläche	lackiert

Höhe Masche	50 mm	Farbe	staubgrau // RAL7037
Breite Masche	50 mm	Gewicht	24 kg
Drahtstärke	2,5 mm		

Zubehör

505863		Standkonsolen, für Maschinen-Schutzgitter
--------	---	---

Dazu passt auch ...

144768		Loch-/Schlitzplatten-Rollwagen, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 1000 x 500 mm, 2 x Lochplatte, 2 x Schlitzplatte, aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau, inkl. 10-teiligem Werkzeughaltersortiment und 12 Sichtlagerkästen, mit Auflageboden aus Stahl mit Riffelgummimatte
208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
210871		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1150 x 530 mm, Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange