

Rohrleitungs-Kennzeichnungsband mit GHS-Symbol

- Rollenlänge: 33 m
- Rollenbreite: 102 bzw. 126 mm
(wahlweise mit 1 oder 2 GHS-Symbolen)
- Material: PET-Folie, selbstklebend
- Temperaturbeständig: - 30 °C / 120 °C
- Kennzeichnung für: Durchflusstoff, Fließrichtung, Gefahrstoff
- gemäß DIN 2403:2007-05

- mehrschichtiger Aufbau
- das Druckbild wird durch ein Laminat versiegelt
- individuell Gruppe und Text zusammenstellen



Anwendungsbeispiel: Rohrleitungs-Kennzeichnungsband (Art. 29.3355-7) + Textnr. 065 + 1. GHS-Nr. 25 + 2. GHS-Nr. 23



Vergrößerte Produktabbildungen siehe weitere Seiten

Ausführung: Modell/Textfeld-Höhe

Lieferzeit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	29.3355	Ausführung AG ab Ø40mm 20mm/Textf. 1056 Stk.
	29.3356	Ausführung BG ab Ø80mm 40mm/Textf. 528 Stk.

Variante: Gruppe

zus. Art. Nr.	Bezeichnung
---------------	-------------

Bitte Textnummer + Ergänzungen im Bemerkungsfeld angeben (siehe Verlinkung neben der Produktabbildung)

-1	Gruppe 1 Wasser
-2	Gruppe 2 Wasserdampf
-3	Gruppe 3 Luft
-6	Gruppe 6 Säuren
-7	Gruppe 7 Laugen
-0	Gruppe 0 Sauerstoff

Variante: Erstes GHS-Symbol

zus. Art. Nr.	Bezeichnung
---------------	-------------

-20	Explodierende Bombe
-21	Flamme
-22	Flamme über einem Kreis
-23	Ätzwirkung
-24	Totenkopf mit gekreuzten Knochen
-25	dickes Ausrufezeichensymbol
-26	Gesundheitsgefahr
-27	Umwelt

Variante: Zweites GHS-Symbol

zus. Art. Nr.	Bezeichnung
---------------	-------------

	ohne
-20	Explodierende Bombe
-21	Flamme
-22	Flamme über einem Kreis
-23	Ätzwirkung
-24	Totenkopf mit gekreuzten Knochen
-25	dickes Ausrufezeichensymbol
-26	Gesundheitsgefahr
-27	Umwelt

Legende:  24 - 72 Stunden  3 - 6 Tage  1 - 3 Wochen  3 - 5 Wochen  5 - 8 Wochen

Weitere Produktabbildungen



Detailansicht: Übersicht der wählbaren GHS-Symbole