

LED-Leuchtmittel 11SMD-LED's 23x63mm, G9 85-265VAC 3W 210Lm 3000K 360°

Artikel-Nr. 30531



www.sh-licht.de

Nennspannung:	85 - 265 V
Spannungsart:	AC
Lampenleistung:	3 W
Lichtstrom:	210 lm
Farbwiedergabestufe:	80-89 (Klasse 1B)
Lampenform:	sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:	nicht zutreffend
Sockel:	sonstige
Farbe:	weiß
Lichtfarbe Kategorie:	warm
Lichtfarbe:	830
Farbtemperatur:	3000 K
Farbe steuerbar (RGB):	Nein
Dimmbar:	Nein
Ausstrahlungswinkel:	360 °
Durchmesser:	23 mm
Länge:	63 mm
Mittlere Nennlebensdauer:	35000 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

LED-Leuchtmittel 11SMD-LED s 23x63mm Mit dieser LED Lampe können Sie ohne jegliche Probleme eine 35Watt G9 HalogenLampe ersetzen. Nicht nur die Helligkeit, vielmehr ist es auch die angenehme Tageslicht weiße Lichtfarbe. Diese LED Lampe enthält zudem im Gegensatz zu Energiesparlampen kein Quecksilber, gibt keine UV/IR Strahlung ab und besitzt sofort 100% ihrer Leuchtkraft (keine Einschaltverzögerung).

Energieeffizienzklasse: A+
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 3
 Quecksilbergehalt (mg): 0
 Schaltzyklen: 25000
 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0
 Farbwiedergabeindex (Ra): 80
 Lichtstromerhalt: 0.7
 Power-Faktor: 0,4
 Lebensdauer (h): 35000
 SDCM: <7

Letzte Aktualisierung am: 09.12.2014 12:23:12

