

LED Reflektor 4Power-LED 50x86, GU10 245V 7,5W 420lm 2700K Flood dimmbar

Artikel-Nr. 36262

Nennspannung:	240 - 245 V
Nennstrom:	30 mA
Spannungsart:	AC
Lampenleistung:	7.5 W
Lichtstrom:	380 lm
Lampenform:	Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:	klar
Sockel:	GU10
Farbe:	weiß
Lichtfarbe Kategorie:	warm
Farbtemperatur:	3000 K
Farbe steuerbar (RGB):	Nein
Dimmbar:	Nein
Durchmesser:	85 mm
Länge:	50 mm
Energieeffizienzklasse:	A



LED Reflektor 4Power-LED 50x86 Retrofit, als Ersatz für herkömmliche Halogenlampen und Energiesparlampen. Power LED mit bis zu 90% Energieeinsparung, geringer Lichtstromabfall, gemessen nach IES LM-80 Standard. Als Ersatz für 20-35 W., Energieeffizienzklasse: A

Energieeffizienzklasse: A

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:06:26



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.