



PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht



Produktinformationen

Artikelgruppe	Schlauchadapter Typ 2B
Artikelnummer	CRA16229
EAN / GTIN	4260182342299
Bezeichnung	Schlauchadapter Typ 2B CSC 410

Produktbeschreibung

Außenliegender Adapter zur Verbindung zweier Rohrsysteme für gleiche Rohrdimensionen (DN) sowie für gleiche oder unterschiedliche Werkstoffe und Oberflächenstrukturen; für hohe Scherkraftbelastungen geeignet; Außendurchmesser-Differenzen von mehr als 10 mm sind mit Crassus Ausgleichsringen auszugleichen; geräuschreduzierende Dichtlippen; für waagerechten bzw. senkrechten Einbau geeignet; für den Einsatz Unterputz, im Beton und Erdreich geeignet; UV- und witterungsbeständiges Material

Technische Abbildung



Bemaßung

A Spannbereich	385-410 mm
L Länge	190 mm

Spezifikation

Druckdichte	2,5 bar
Vakuumdruckdichte	-0,3 bar
Hochdruckspülfestigkeit	120 bar
Steckschlüsseinsatz	SW 8 mm
Anzugsdrehmoment	13.0 Nm
Gewicht	3.97 kg
Material	EPDM, Rostfreier Edelstahl V2A

CE-Kennzeichnung

gemäß / according to	EN 681-1, EN 16397
----------------------	--------------------

Beständigkeit

Wärmebeständig	120 °C
Kältebeständig	-40 °C
UV-beständig	✓
Erdreichgeeignet	✓
Unterputzgeeignet	✓

