

Produktspezifikation

Artikel-Nr.:	89012
Artikelbezeichnung:	Stielbürste
Zolltarifnummer:	96 03 90 91
EAN-Nr.:	40 02403 89012 3
Artikelmaße:	
Länge in mm:	400
Breite in mm:	48
Höhe / ø in mm:	85
Artikelgewicht in kg:	0,211
Körper-Material:	Polypropylen
Körperfarbe:	weiß

Besatzmaterial:	Polyester PBT
Besatzmaße:	
Höhe in mm:	50
Durchmesser in mm:	0,25
Härte:	weich
Faserende:	ungeschlitzt
Besatzfarbe:	blau
Hitzebeständigkeit gegen Heißluft:	140 °C

Weitere Materialien:	
Verankerung:	V4A-Draht
Stielverbindung:	

Chemische Beständigkeiten bezogen auf anwendungsübliche Konzentrationen:	
wässrige Alkalien:	beständig
verdünnte organische Säuren:	bedingt beständig
verdünnte Mineralsäuren:	beständig
organische Lösungsmittel:	beständig
schwache Laugen:	bedingt beständig
Aceton:	beständig
Alkohole:	beständig
mineralische Schmierstoffe:	beständig

Produktspezifikation

Artikel-Nr.:	89012
Verpackungseinheit:	5
Verpackungsart:	
Karton:	X
Beutel:	
Graupappe:	
Einzelverpackung:	
Lose:	X
Karton:	
Beutel:	
VK-Karte:	
Grüner Punkt:	
Gewicht in kg:	1,1
Rauminhalt in cdm:	9,7
Verpackungsmaße:	
Länge in mm:	440
Breite in mm:	220
Höhe in mm:	100

Versandeinheit:	5
Gewicht in kg:	1,1
Rauminhalt in cdm:	9,7
Versandeinheitsmaße:	
Länge in mm:	440
Breite in mm:	220
Höhe in mm:	100
Versandeinheit pro Lage:	
Karton:	7
Stück:	35
Versandeinheit je Palette bei maximaler Höhe von 2 m:	
Karton:	126
Stück:	630

Sonstiges:	im Kontakt mit Lebensmitteln unbedenklich
	HACCP
	F.E.I.B.P.