

Artikelnummer: 150543

Kurzbeschreibung: Transportwagen aus Leichtmetall, mit Scharnierdeckel, 223 l

Langbeschreibung: Transportwagen aus Leichtmetall, mit Scharnierdeckel: Sehr feste, korrosionsbeständige Aluminiumlegierung AlMg 3 und AlMgSi nach DIN 1725/1 und DIN 1745/1. Die Wände sind durch trapezförmige Sicken versteift. Alle Alu-Kastenwagen besitzen austauschbare Qualitätsrollen. Rollen aus spurlosem Vollgummi, verzinkte Stahlgabeln, Rollenlagerung und Fadenschutz. 2 Lenkrollen serienmäßig mit Radfeststeller, gemäß Sicherheitsnorm DIN EN 1757-3. Die Dimensionierung der Räder richtet sich jeweils nach der angegebenen Tragkraft der Wagen

(siehe Tabelle). Polyamid-Rollen und Sonderlösungen auf Anfrage. 223 Liter Innenmaße: L 700 x B 550 x H 580 mm. Totale Höhe: 740 mm Rad 100 mm Gewicht: ca. 16 kg 229 Liter Innenmaße: L 700 x B 575 x H 570 mm. Totale Höhe: 732 mm Rad 100 mm Gewicht: ca. 14 kg 322 Liter Innenmaße: L 960 x B 550 x H 610 mm. Totale Höhe: 770 mm Rad 100 mm Gewicht: ca. 19 kg 415 Liter Innenmaße: L 1000 x B 640 x H 650 mm. Totale Höhe: 845 mm Rad 125 mm Gewicht: ca. 23 kg 560 Liter Innenmaße: L 1250 x B 650 x H 680 mm. Totale Höhe: 870 mm Rad 125 mm Gewicht: ca. 27 kg 656 Liter Innenmaße: L 1250 x B 700 x H 750 mm. Totale Höhe: 945 mm Rad 125 mm Gewicht: ca. 31 kg



EAN/GTIN: 4260257922425