

Artikelnummer: 96015

Kurzbeschreibung: Holzkastenwagen, 965x665 mm

Langbeschreibung: Kastenwagen: Tragfähigkeit: 500 kg Füllhöhe: 785 mm Fahrrahmen: Aus Winkelstahl, pulverbeschichtet blau RAL 5010 Ladefläche: Aus MDF-Platte mit Buche-Dekor eine Längswand zur Hälfte aufklappbar Bereifung 2 Lenk-/2 Bockrollen mit Vollgummi-Reifen, 200 mm, Rollenlager Lenkrollen mit Feststeller gem. EN 1757-3

EAN/GTIN: 4250448503007

