

Spaakhandwielen • DIN 950 lichtmetaal

24590.0040



Productbeschrijving

Naaf bewerkt, wiel gedraaid en gepolijst aan alle zijden, niet-bewerkte oppervlakken netjes gestraald.

Materiaal

Handwiel
• aluminium

Montage

Vulschijven EH 22270. voor axiale aandrijving.

Meer informatie

Overige producten

- Schijven
- Draaibare grepen, DIN 98

Tekening



Afbeelding 1

Afbeelding 2

De richting van de spiebaan van de naaf kan verschillen van de afbeelding in de tekening.

Bestelinformatie

d ₁	d ₂ H7	Afmetingen			Aantal spaken z	[g]	Artikelnr.
		d ₃	l ₁	l ₂			
zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4) – Afbeelding 1							
250	22	45	50	28	5	1509	24590.0040

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 14.06.2023.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."