

Hymer escabeau industriel 4126

accès à un côté, 7 marches profilées (estrade incl.), hauteur 1,58 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, longueur de lisse 2,38 m, en aluminium

Numéro d'article: 231316



HYMER



escabeau industriel







- accès à un côté
- 7 marches profilées (estrade incl.)
- hauteur 1,58 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 2,38 m
- connexion marches/lisse serti
- Stabilité accrue grâce à raidisseurs robustes sur la marche de départ
- application sûre grâce à protection contre l'écartement
- équipé de bac et crochet porte-seau
- crochet porte-seau avec 10 kg force
- bac en plastique
- pieds d'échelle antidérapants en extrémité de lisse
- pliables pour un gain de place

- en aluminium
- posée hauteur x largeur 2180 x 520 mm
- poids 7,4 kg
- selon la norme EN 131
- convient pour une application conforme TRBS 2121-2
- 10 années de garantie

Détails techniques

technique de montée	escabeau grande hauteur	roulant	non
type d'échelle	escabeau industriel	connexion d'échelons/de longeron	serti
matériau	aluminium	équipement de sécurité échelle	protection contre l'écartement
utilisation	à un côté	protection contre l'écartement	oui
longueur de longeron	2,38 m	exécution échelle	à deux parties
hauteur	1,58 m	équipement échelle	bac et crochet porte-seau
largeur d'estrade	250 mm	force du crochet porte-seau	10 kg
profondeur d'estrade	250 mm	bac	oui
	3,58 m	matériau du bac	plastique
nombre de marches	7	renfort	raidisseurs robustes sur la marche de départ
type de marche/d'échelon	marches profilées	soubassement	pieds d'échelle antidérapants
profondeur des marches	80 mm	norme	EN 131
hauteur	2180 mm	norme TRBS (règles techniques re	TRBS 2121-2
largeur	520 mm	garantie	10 années
rabattable	oui	Poids	7,4 kg
fonction rabattable	pliables pour un gain de place		

Cela s'adapte aussi ...

149272		plaquette de contrôle, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, diamètre 30 mm, en couleur pour l'année
215546		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
221260		chariot avec barre de poussée, force 150 kg, longueur x largeur 740 x 480 mm, plateforme en acier avec tapis antidérapant, rehausse poignée, barre de poussée rabattable, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
221388		gant à picots, en polyamide coloris gris/noir avec revêtement nitrile, antidérapant, taille 9
523826		kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 4 potelets à chaîne, chaîne de 6 m, diamètre de montant 48 mm, montant coloris rouge/blanc, en rouge/blanc
528920		moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-fissé/PE

