

## TROAX

### porte coulissante pour parois de séparation

hauteur x largeur 2200 x 1900 mm,  
verrouillable avec serrure à cylindre,  
en acier avec laquage en RAL7037  
gris poussière

Numéro d'article: 505688



### TROAX Porte coulissante pour système de cloisons

porte coulissante pour parois de séparation

- hauteur x largeur 2200 x 1900 mm
- grille 50 x 50 x 2,5
- verrouillable avec serrure à cylindre
- cadre en tube carré
- en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière



## Détails techniques

sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	épaisseur du fil	2,5 mm
équipement de sécurité	parois de séparation	système de fermeture	serrure à cylindre

élément de grillage	porte coulissante	profilé	tube carré
hauteur	2200 mm	matériau	acier
largeur	1900 mm	surface	laqué
hauteur de maille	50 mm	couleur	gris poussière // RAL7037
largeur de maille	50 mm	Poids	24 kg

## Accessoires

505863



consoles sur pied, pour grille de protection de machine

## Cela s'adapte aussi ...

144768



chariot roulant à plaques perforées/à fentes, hauteur x largeur x profondeur 930 x 1000 x 500 mm, 2 x plaque perforée, 2 x plaque à fentes, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane, assortiment de 10 pièces de porte-outils et 12 bacs à bec incl., avec tablette en acier avec tapis en caoutchouc antidérapant

208490



table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables

210871



table élévatrice mobile, force 1000 kg, plateforme longueur x largeur 1150 x 530 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang