

Feuille de données du produit



Article N°: 5837 Pupitre roulant

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé et boulonné, revêtement époxy bleu RAL 5007, dimensions écriture (l x P) : 1100 x 590 mm avec rebord, 2 plateaux réglables. Compatible pour 2 hauteurs de classeurs. 4 roues pivotantes dont 2 avec freins, moyeu à palier lisse. Charge maximum par plateau : 50 kg.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	100
Hauteur écriture (mm)	1100, 1195
Longueur de surface utile (mm)	1000
Largeur de surface utile (mm)	600
Largeur totale (mm)	1105
Profondeur totale (mm)	610
Hauteur totale (mm)	1195
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	125 x 32
Poids (kg)	39
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	94032080
GTIN	4017976658377