

Artikelnummer: 125253

Kurzbeschreibung: Tischwagen "Grey Edition", Stahl/Holz, 2 Etagen, L 1000 x B 600 mm, bis 600 kg, anthrazitgrau/mittelgrau

Langbeschreibung: Tischwagen, Stahl/Holz, 2 Etagen, L 1000 x B 600 mm, bis 600 kg: Wenn bei Ihnen im Unternehmen schon manchmal Ordner ins Archiv gebracht werden müssen, Dinge im Keller stehen oder auch mal ein Catering ansteht, das von A nach B gebracht werden muss machen Sie mit diesem Tischwagen alles richtig. Der Tischwagen aus Stahlrohr und Profilstahl ist robust, stabil und verfügt über 600 kg Tragkraft. Lasten können auf zwei Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte, wahlweise in verschiedenen Farbausführungen, befördert werden. Sie sind 1000 mm breit und 600 mm tief. Die obere Platte trägt bis zu 200 kg Gewicht, die untere rund 400 kg. Mittels vier Rollen à 200 mm Durchmesser, nämlich zwei Lenkrollen mit Feststellern und zwei Bockrollen à 200 mm Durchmesser lässt der Wagen sich leicht bewegen. Falls er doch mal an einem fixen Standort sicher abgestellt werden soll, ist auch das kein Problem. Ladefläche: 2 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte Maße L 1000 x B 600 mm Obere Ladefläche Etagenhöhe: 900 mm Tragkraft: ca. 200 kg Untere Ladefläche Etagenhöhe: 270 mm Tragkraft: ca. 400 kg Rahmenkonstruktion und Bereifung: Obere Plattform mit Schiebebügel Konstruktion aus geschweißtem Stahlrohr und Profilstahl Pulverbeschichtet 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Mit Feststellern an Lenkrollen (gemäß EN 1757-3: Sicherheit von Plattformwagen) Thermoplastische Bereifung (TPE) Rad-Ø: 200 mm Naben mit Rillenkugellager Einsatzzweck: Ideal für Versand, Werkstatt, Warenlogistik und Büro Mobile Transporthilfe bspw. für Aktenordner, Transportboxen, Catering etc. Als Ablagefläche für schweres Werkzeug oder zusätzliche Arbeitsfläche Weitere Details: Außenmaße: L 1197 x B 609 x H 900 mm Made in Germany 10 Jahre Garantie



EAN/GTIN: 4017976324012