

ViewSonic Display VG2455



Bildschirmdiagonale (Zoll)	23,8
Bildschirmdiagonale (cm)	60,5
Bildschirmtechnologie	LED
Panel-Typ	IPS
Hintergrundbeleuchtung	W-LED
Form des Bildschirms	Flach
Sichtbare Größe (horizontal) (cm)	52,7
Sichtbare Größe (horizontal) (mm)	527,04
Sichtbare Größe (vertikal) (cm)	29,6
Sichtbare Größe (vertikal) (mm)	296,46
HD-Typ	Full HD
Farbintensität (Bit)	6
Bildschirmauflösung (Pixel)	1920 x 1080
Unterstützte Grafik-Auflösungen	720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 854 x 480 (WVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Pixel Abstand (mm)	0,275 x 0,275

Blickwinkel, horizontal (°)	178
Blickwinkel, vertikal (°)	178
Helligkeit (typisch) (cd/m²)	250
Reaktionszeit (ms)	5
Kontrastverhältnis	1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	50000000:1
3D	Nein
Anzahl der Farben des Displays	16,78 Millionen Farben
Horizontaler Scanbereich (kHz)	15 - 82
Vertikaler Scanbereich (Hz)	24 - 75
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
DVI Anschluss	Nein
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
HDMI-Version	1.4
Anzahl HDMI Anschlüsse	1
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	USB 3.0 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B
TV Tuner integriert	Nein
Anzahl der Lautsprecher	2
Höhenverstellung	Ja
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich (°)	-60 - 60
Neigungsverstellung	Ja
Pivot Winkel (°)	-90 - 90
Pivot	Ja
Stromeingang	Ja
Kabelsperr-Slot	Ja
VESA Montageadapter (mm)	100 x 100
VESA-Halterung	Ja
On-Screen-Display (OSD)	Ja
AC Eingangsspannung (V)	100 - 240
AC Eingangsfrequenz (Hz)	50 - 60
Ein-/Ausschalter	Ja
Stromverbrauch (in Betrieb) (W)	19,3
Stromverbrauch (Standby) (W)	0,5
Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, USB
Schnellstartübersicht	Ja
EPEAT Konformität	Ja
Energy Star-zertifiziert	Ja

Zertifizierung	cTUVus, FCC-B, ICES003, MX-CoC, Mexico Energy
Produktfarbe	Schwarz
Fußfarbe	Schwarz
Gerätebreite (inkl. Fuß) (mm)	539
Gerätehöhe (inkl. Fuß) (mm)	406,2
Gerätetiefe (inkl. Fuß) (mm)	202
Höheneinstellung (cm)	13
Höheneinstellung (mm)	130
Gewicht (mit Standfuß) (kg)	6,4
Gewicht (g)	4000
Gewicht (kg)	4
Breite (mm)	539
Höhe (mm)	320
Tiefe (mm)	52
Verpackungsbreite (mm)	595
Verpackungshöhe (mm)	210
Verpackungstiefe (mm)	396
Paketgewicht (kg)	9,4
Paketgewicht (g)	9400
Temperaturbereich in Betrieb (°C)	0 - 40
Temperaturbereich bei Lagerung (°C)	-20 - 60
Luftfeuchtigkeit in Betrieb (%)	20 - 90
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (%)	5 - 90