

Broszura informacyjna

08 25 145

Szczypce uniwersalne z ostro zakończonymi szczękami

DIN ISO 5746



- Małe szczypce uniwersalne o zwiększonym przełożeniu z ostro zakończonymi szczękami
- Do wszystkich typowych prac instalacyjnych oraz napraw
- Wyjątkowo poręczne: idealne do pracy w trudno dostępnych miejscach dzięki zwartej główce z ostro zakończonymi szczękami (duża odporność na skręcanie)
- Powierzchnia chwytająca z wypukłością z jednej strony umożliwia pewne chwytanie płaskich elementów
- Frezowany rowek w strefie chwytania gwarantuje pewny chwyt, umożliwiając wyciąganie małych elementów takich jak gwoździe, kołki i sworznie
- Niezawodne i wszechstronne szczypce uniwersalne z ostro zakończonymi szczękami do zastosowań mobilnych
- Łatwe cięcie dzięki złączu o wysokim przełożeniu
- Z ostrzami do cięcia drutu miękkiego, średnio twardego i twardego
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 61 HRC
- Długa żywotność i stabilne szczęki
- Stal specjalna narzędziowa wysokiej jakości, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo

Ogólna

Nr art.	08 25 145
EAN	4003773078975
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	145 g
Wymiary	145 x 58 x 18 mm
Norma	DIN ISO 5746
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 3,0 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 2,0 mm
Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	Ø 8,0 mm
Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	16,0 mm ²

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

